

## Spindelheizung für Ventile DN 65...250

- für Ventile H6..N / H6..R / H7..N / H7..R / H7..W..-S7
- für Temperaturen bis -10° C



## Technische Daten

<b>Elektrische Daten</b>	Nennspannung	AC/DC 24 V
	Nennspannung Frequenz	50/60 Hz
	Leistungsverbrauch Heizung	60 W
	Anschluss Speisung	Kabel 1 m
<b>Funktionsdaten</b>	Mediumstemperatur	-10...20°C [14...68°F]
<b>Sicherheitsdaten</b>	Schutzart IEC/EN	IP40
	Zertifizierung IEC/EN	IEC/EN 60529
	Umgebungstemperatur	-10...40°C [14...104°F]
	Wartung	wartungsfrei
<b>Gewicht</b>	Gewicht	0.055 kg

## Sicherheitshinweise



- Dieses Gerät ist für die Anwendung in stationären Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage konzipiert und darf nicht für Anwendungen ausserhalb des spezifizierten Einsatzbereichs, insbesondere nicht in Flugzeugen und jeglichen anderen Fortbewegungsmitteln zu Luft, verwendet werden.
- Die Installation hat durch autorisiertes Fachpersonal zu erfolgen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.
- Das Gerät enthält elektrische und elektronische Komponenten und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.

## Produktmerkmale

Verwendete Materialien    Schaumstoff