

Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Aussengewinde

- Innengewinde Rp auf Innengewinde G
- inkl. Flachdichtung


**Typenübersicht**

Typ	DN	Rp [""]	G [""]	B [mm]	Passend zu	Gewicht
ZR4510	10	3/8	3/4	24	R4.. / R5.. DN 10	0.070 kg
ZR4515	15	1/2	1	27	R4.. / R5.. DN 15	0.10 kg
ZR4520	20	3/4	1 1/4	31	R4.. / R5.. DN 20	0.18 kg
ZR4525	25	1	1 1/2	35	R4.. / R5.. DN 25	0.28 kg
ZR4532	32	1 1/4	2	40	R4.. / R5.. DN 32	0.38 kg
ZR4540	40	1 1/2	2 1/4	42	R4.. / R5.. DN 40	0.45 kg
ZR4550	50	2	2 3/4	44	R4.. / R5.. DN 50	0.69 kg

**Technische Daten**

**Werkstoffe**    Verwendete Werkstoffe    Messing vernickelt

**Sicherheitshinweise**


- Dieses Zubehör ist für die Anwendung in stationären Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage konzipiert und darf nicht für Anwendungen ausserhalb des spezifizierten Einsatzbereichs, insbesondere nicht in Flugzeugen und jeglichen anderen Fortbewegungsmitteln zu Luft, verwendet werden.
- Die Installation hat durch autorisiertes Fachpersonal zu erfolgen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.
- Das Zubehör darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.

**Allgemeine Hinweise**

**Lieferhinweise**    Im Lieferumfang: Überwurfmutter (G-Gewinde), Einlegeteil (RP-Gewinde), Flachdichtung (IT)

## Abmessungen

Massbilder

