

**Schutzgehäuse für BELIMO Drehantriebe**

- Antrieb auf 2- und 3-Weg Kugelhahn mit Innengewinde (R20.., R30..) montiert.
- Schutz vor Wiedereinflüssen (Regen, Hagel, Sturm und Schnee), vor UV-Strahlung sowie vor Berührung durch Unbefugte.
- Geeignet für Antriebe der Baureihen LR..A, NR..A und SR..A.


**Technische Daten**

Gehäuse	ABS ASA Kunststoff, schlagzäh, UV-Schutz
Umgebungstemperatur	-20 ... +65 °C

**Produktmerkmale**

<b>Anwendung</b>	Gehäuse für zusätzlichen Schutz von Belimo Drehantrieben
<b>Montage</b>	Selbstklemmend am Kugelhahn durch Steckmontage, keine zusätzliche Fixierung innerhalb des Gehäuses erforderlich. Der Handhebel des Antriebs muss vor der Montage des Schutzgehäuses von der Mitnehmerwelle genommen werden. Wir empfehlen die Befestigung des Handhebels am Kabel des Antriebs, damit er nicht verloren geht und bei Bedarf gleich greifbar ist.  Die Montage eines Hilfsschalters oder Potentiometers auf dem Antrieb ist <b>nicht</b> möglich.
<b>Farbe</b>	schiefergrau RAL 7015
<b>Lieferumfang</b>	Schutzgehäuse

**Abmessungen [mm]**

Typ	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
ZSG-RM-DE	210	118	110	ca. 0,2

**Maßbilder**


