

Szigetelő bevonat R4.. szelephez

- csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz
- a tépőzárnak köszönhetően könnyen szerelhető
- utólag is beszerelhető/leszerelhető



Típus áttekintés

Típus	DN	Használható a következőkhöz:	Tömeg
EXT-OC-ZR415	15	R4.. DN 15	0.04 kg
EXT-OC-ZR420	20	R4.. DN 20	0.05 kg
EXT-OC-ZR425	25	R4.. DN 25	0.05 kg
EXT-OC-ZR432	32	R4.. DN 32	0.07 kg
EXT-OC-ZR440	40	R4.. DN 40	0.08 kg
EXT-OC-ZR450	50	R4.. DN 50	0.1 kg

Műszaki adatok

Működési adatok	Hővezető-képesség	0.035 W/mK
Anyagok	Használt anyagok	Polietilén hab (PE-3015 az EN 12667:2001/EN 12664:2001 szerint)

Biztonsági megjegyzések



- Ez a tartozék helyhez kötött fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszerekhez készült, és nem használható a megadott alkalmazási területétől eltérő módon, különösen repülőgépekben vagy bármilyen más légi közlekedési eszközön.
- A beszerelést kizárólag az erre jogosult szakember végezheti. A beszerelés során követni kell minden törvényi alkalmazandó intézményi beszerelési előírást.
- A tartozékot tilos a háztartási hulladékkal együtt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes előírást és követelményt.