

**Nyit/zár golyóscsap, 2 járatú,
Belső menet**

- Ivóvízi alkalmazásokhoz
- ACS, DVGW és WRAS-minősített
- Ólommentes (LF) és cinkkiválással szemben ellenálló (CR)
- Légtömör zárású csap

**Használati útmutató kiegészítés**

Termékcsalád megnevezés: **Belimo R/C...PW-.. ivóvizes gömbcsapok**

Termék megnevezés:

R215PW- N

C215QPW-N

R220PW-P

R225PW-Q

R232PW-Q

R240PW-R

R250PW-S

Alkalmazási feltételek és tisztítási fertőtlenítési utasítás:

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 85°C-ot nem haladhatja meg.
- A termék alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás
- A termék nem igényel tisztítási ill. fertőtlenítési eljárást, ezért a gyártónak erre vonatkozó utasításai nincsenek.
A termékek tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan az 5/2023. (I.12) Kormányrendeletben, illetve a 316/2013. (VIII.28.) Korm. rendeletben és a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak.
- A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel vagy használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.
- A termék alkalmazását követő első hetekben fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.