

**Isolatiekap voor klep R4..**

- alleen voor niet condenserende toepassingen
- eenvoudige montage dankzij klittenband
- kan ook achteraf worden gemonteerd/gedemonteerd


**Typenoverzicht**

Soort	DN	Geschikt voor	Gewicht
EXT-OC-ZR415	15	R4.. DN 15	0.04 kg
EXT-OC-ZR420	20	R4.. DN 20	0.05 kg
EXT-OC-ZR425	25	R4.. DN 25	0.05 kg
EXT-OC-ZR432	32	R4.. DN 32	0.07 kg
EXT-OC-ZR440	40	R4.. DN 40	0.08 kg
EXT-OC-ZR450	50	R4.. DN 50	0.1 kg

**Technische gegevens**

<b>Functionele gegevens</b>	Thermisch geleidingsvermogen	0.035 W/mK
<b>Materialen</b>	Gebruikte materialen	Polyethyleenschuim (PE-3015 conform EN 12667:2001 / EN 12664:2001)

**Veiligheidsaanwijzingen**


- Dit hulptoestel is ontworpen voor gebruik in stationaire verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties en mag niet worden gebruikt buiten het gespecificeerde toepassingsgebied, met name in vliegtuigen of andere luchttransportmiddelen.
- Alleen bevoegde specialisten mogen de installatie uitvoeren. Alle relevante wettelijke of institutionele installatievoorschriften moeten worden nageleefd tijdens de installatie.
- Het hulptoestel mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle lokale voorschriften en vereisten moeten worden gerespecteerd.