

Racor de tubería para válvula de bola con rosca externa

- rosca interna Rp a rosca interna G
- incl. junta


Índice de modelos

Modelo	DN	Rp ["]	G ["]	B [mm]	Adecuados para	Peso
ZR4510	10	3/8	3/4	24	R4.. / R5.. DN 10	0.070 kg
ZR4515	15	1/2	1	27	R4.. / R5.. DN 15	0.10 kg
ZR4520	20	3/4	1 1/4	31	R4.. / R5.. DN 20	0.18 kg
ZR4525	25	1	1 1/2	35	R4.. / R5.. DN 25	0.28 kg
ZR4532	32	1 1/4	2	40	R4.. / R5.. DN 32	0.38 kg
ZR4540	40	1 1/2	2 1/4	42	R4.. / R5.. DN 40	0.45 kg
ZR4550	50	2	2 3/4	44	R4.. / R5.. DN 50	0.69 kg

Datos técnicos

Materiales	Materiales utilizados
	Latón niquelado

Notas de seguridad


- Este accesorio ha sido diseñado para utilizarse en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado estacionarios y no se debe utilizar fuera del campo específico de aplicación, especialmente en aviones o en cualquier otro medio de transporte aéreo.
- Sólo especialistas autorizados deben realizar la instalación. Durante la instalación, deberán cumplirse todas las regulaciones de instalación legales o institucionales que correspondan.
- El accesorio no se puede desechar con el resto de residuos domésticos. Deben tenerse en cuenta todas las normas y requerimientos locales vigentes.

Notas generales

Albaranes de entrega En la composición del suministro: tuerca de unión (rosca G), adaptador (rosca RP), junta (IT)

Dimensiones

Dimensiones

