



2 años garantía

Datos técnicos

Datos de seguridad	Grado de protección IEC/EN	IP50
	Listado de agencias	CE, EN55024, EN55032, EN62368-, FCC 47 CFR Parte 15, IEC62668-1, UL
	Temperatura ambiente	32...104 [0...40°C]
	Temperatura de almacenamiento	32...140°F [0...60°C]
	Humedad ambiente	Máx. 90% RH, sin condensación
Peso	Peso	0.20 kg
Materiales	Material de la carcasa	Aluminio

Características del producto

Aplicación	Este dispositivo Edge realiza el análisis de los datos de las válvulas de energía capturados en una red BACnet MSTP o BACnet IP, proporcionando un resumen del funcionamiento, curvas de potencia y gráficos de funcionamiento, cálculos de ahorro de energía y optimización continua de Delta-T.
Funcionamiento	Esta unidad realiza el análisis de datos, la parametrización y el monitoreo de Energy Valves de Belimo en una red BACnet MSTP o BACnet IP.