


Karan lämmitys LV..-, NV..-, SV..-toimilaitteelle

- Lämpötiloille -10° C asti



Tekniset tiedot

Sähköiset tiedot	Nimellisjännite	AC/DC 24 V
	Nimellisjännitteen taajuus	50/60 Hz
	Tehontarve lämmitys	30 W
	Liitäntä / syöttö	Kaapeli 1 m
Toimintatiedot	Väliaineen lämpötila	-10...20°C [14...68°F]
Turvallisuustiedot	Kotelointiluokka IEC/EN	IP54
	Sertifiointi IEC/EN	IEC/EN 60529
	Ympäristön lämpötila	-10...40°C [14...104°F]
	Huolto	huoltovapaa
Paino	Paino	0.11 kg

Turvallisuushuomautukset



- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi kiinteissä lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä, eikä sitä saa käyttää tämän määritellyn sovellusalan ulkopuolella, erityisesti ei lentokoneissa tai muissa ilmakuljetusvälineissä.
- Asennuksen saavat suorittaa vain valtuutetut asiantuntijat. Kaikkia sovellettavia lakimääräisiä ja muita asennussäännöksiä on asennuksen aikana noudatettava.
- Laitteessa on sähköisiä ja elektronisia osia, eikä sitä saa hävittää talousjätteiden mukana. Kaikkia paikallisia voimassa olevia sääntöjä ja vaatimuksia on noudatettava.

Tuotteen ominaisuudet

Käytetyt materiaalit	Silikoni Galvanoitu teräs
-----------------------------	------------------------------