

Szigetelő bevonat R3.. szelephez

- csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz
- a tépőzárnak köszönhetően könnyen szerelhető
- utólag is beszerelhető/leszerelhető



### Típus áttekintés

Típus	DN	Használható a következőkhöz:	Tömeg
EXT-OC-ZRN315	15	R3015-.. (kvs ≤1.6)	0.045 kg
EXT-OC-ZRN315G	15	R3015-.. (kvs ≥2.5)	0.045 kg
EXT-OC-ZRN320	20	R3020-..	0.037 kg
EXT-OC-ZRN325	25	R3025-..	0.037 kg
EXT-OC-ZRN332	32	R3032-..	0.038 kg
EXT-OC-ZRN340	40	R3040-.. (kvs ≤16 / 31)	0.045 kg
EXT-OC-ZRN340G	40	R3040-.. (kvs ≥25)	0.045 kg
EXT-OC-ZRN350	50	R3050-.. (kvs ≤25 / 49)	0.058 kg
EXT-OC-ZRN350G	50	R3050-.. (kvs ≥40)	0.058 kg

### Műszaki adatok

<b>Működési adatok</b>	Hővezető-képesség	0.035 W/mK
<b>Anyagok</b>	Használt anyagok	Polietilén hab (PE-3015 az EN 12667:2001/EN 12664:2001 szerint)

### Biztonsági megjegyzések



- Ez a tartozék helyhez kötött fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszerekhez készült, és nem használható a megadott alkalmazási területétől eltérő módon, különösen repülőgépekben vagy bármilyen más légi közlekedési eszközön.
- A beszerelést kizárólag az erre jogosult szakember végezheti. A beszerelés során követni kell minden törvényi alkalmazandó intézményi beszerelési előírást.
- A tartozékot tilos a háztartási hulladékkal együtt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes előírást és követelményt.