

Szigetelő bevonat R5.. szelephez

- csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz
- a tépőzárnak köszönhetően könnyen szerelhető
- utólag is beszerelhető/leszerelhető



Típus áttekintés

Típus	DN	Használható a következőkhöz:	Tömeg
EXT-OC-ZR515	15	R5.. DN 15	0.05 kg
EXT-OC-ZR520	20	R5.. DN 20	0.06 kg
EXT-OC-ZR525	25	R5.. DN 25	0.06 kg
EXT-OC-ZR532	32	R5.. DN 32	0.1 kg
EXT-OC-ZR540	40	R5.. DN 40	0.11 kg
EXT-OC-ZR550	50	R5.. DN 50	0.13 kg

Műszaki adatok

Működési adatok	Hővezető-képesség	0.035 W/mK
Anyagok	Használt anyagok	Polietilén hab (PE-3015 az EN 12667:2001/EN 12664:2001 szerint)

Biztonsági megjegyzések



- Ez a tartozék helyhez kötött fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszerekhez készült, és nem használható a megadott alkalmazási területétől eltérő módon, különösen repülőgépekben vagy bármilyen más légi közlekedési eszközön.
- A beszerelést kizárólag az erre jogosult szakember végezheti. A beszerelés során követni kell minden törvényi alkalmazandó intézményi beszerelési előírást.
- A tartozékot tilos a háztartási hulladékkal együtt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes előírást és követelményt.