

- csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz
- a tépőzárnak köszönhetően könnyen szerelhető
- utólag is beszerelhető/leszerelhető

**Típus áttekintés**

| Típus | Használható a következőkhöz: | Tömeg |
|----------|------------------------------|----------|
| Z-INSH15 | EP0.. / EV0.. DN 15...25 | 0.045 kg |
| Z-INSH32 | EP0.. / EV0.. DN 32...50 | 0.045 kg |

Műszaki adatok

| | | |
|------------------------|-------------------|---|
| Működési adatok | Hővezető-képesség | 0.035 W/mK |
| Anyagok | Használt anyagok | Polietilén hab (PE-3015 az EN 12667:2001/EN 12664:2001 szerint) |

Biztonsági megjegyzések

- Ez a tartozék helyhez kötött fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszerekhez készült, és nem használható a megadott alkalmazási területétől eltérő módon, különösen repülőgépekben vagy bármilyen más légi közlekedési eszközön.
- A beszerelést kizárólag az erre jogosult szakember végezheti. A beszerelés során követni kell minden törvényi alkalmazandó intézményi beszerelési előírást.
- A tartozékot tilos a háztartási hulladékkal együtt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes előírást és követelményt.