


Tengelyfűtés LV., NV., SV.. hajtómű esetén

- -10°C hőmérséklet esetében



Műszaki adatok

Elektromos adatok	Névleges feszültség	AC/DC 24 V
	Névleges feszültséghez tartozó frekvencia	50/60 Hz
	Energiafogyasztás fűtés	30 W
	Tápellátás csatlakozása	Kábel 1 m
Működési adatok	Közeghőmérséklet	-10...20°C [14...68°F]
Biztonsági adatok	IEC/EN védelmi szint	IP54
	IEC/EN tanúsítvány	IEC/EN 60529
	Környezeti hőmérséklet	-10...40°C [14...104°F]
	Karbantartási igény	karbantartásmentes
Tömeg	Tömeg	0.11 kg

Biztonsági megjegyzések



- Ez az eszköz helyhez kötött fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszerekhez készült, és nem használható a megadott alkalmazási területétől eltérő módon, különösen repülőgépekben vagy bármilyen más légi közlekedési módokban.
- A beszerelést kizárólag az erre jogosult szakember végezheti. Beszereléskor kérjük, figyeljen az összes érvényes törvényi vagy intézményi előírásra.
- A készülék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a háztartási hulladékkal együtt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes előírást és követelményt.

Termékjellemzők

Felhasznált anyagok	Szilikon Horganyzott acél
----------------------------	------------------------------