

- beleértve a tömítést


**Típus áttekintés**

Típus	DN	G ["]	B [mm]	Használható a következőkhöz:	Tömeg
ZH515	15	1 1/8	8	H511B...H515B	0.11 kg
ZH520	20	1 1/4	8	H520B	0.15 kg
ZH525	25	1 1/2	9	H525B	0.19 kg
ZH532	32	2	10	H532B	0.28 kg
ZH540	40	2 1/4	9	H540B	0.34 kg
ZH550	50	2 3/4	10	H550B	0.48 kg

**Műszaki adatok**

Anyagok Használt anyagok Kovácsolt öntött vas, horganyzott

**Biztonsági megjegyzések**


- Ez a tartozék helyhez kötött fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszerekhez készült, és nem használható a megadott alkalmazási területétől eltérő módon, különösen repülőgépekben vagy bármilyen más légi közlekedési eszközön.
- A beszerelést kizárólag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. A beszerelés során követni kell minden törvényi alkalmazandó intézményi beszerelési előírást.
- A tartozékot tilos a háztartási hulladékkal együtt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes előírást és követelményt.

**Általános megjegyzések**

Szállítási megjegyzések A ZH5.. csomagolása: hollandi anyacsavar (G menet), véső, tömítés

**Méretetek**

Méretjelölő ábrák

