

Tengelyfűtés DN15...50 golyóscsaphoz

• -10°C hőmérséklet esetében



### Műszaki adatok

<b>Elektromos adatok</b>	Névleges feszültség	AC/DC 24 V
	Névleges feszültséghez tartozó frekvencia	50/60 Hz
	Energiafogyasztás fűtés	20 W
	Tápellátás csatlakozása	Kábel 1 m
<b>Működési adatok</b>	Közeghőmérséklet	-10...20°C [14...68°F]
<b>Biztonsági adatok</b>	IEC/EN védelmi szint	IP20
	Környezeti hőmérséklet	-10...50°C [14...122°F]
	Karbantartási igény	karbantartásmentes
<b>Tömeg</b>	Tömeg	0.04 kg

### Biztonsági megjegyzések



- Ez az eszköz helyhez kötött fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszerekhez készült, és nem használható a megadott alkalmazási területétől eltérő módon, különösen repülőgépekben vagy bármilyen más légi közlekedési módokban.
- A beszerelést kizárólag az erre jogosult szakember végezheti. Beszereléskor kérjük, figyeljen az összes érvényes törvényi vagy intézményi előírásra.
- A készülék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a háztartási hulladékkal együtt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes előírást és követelményt.

### Termékjellemzők

Felhasznált anyagok Silicone