

Raccordi per valvola a sfera con filettatura esterna

- da filettatura interna Rp a filettatura esterna G
- incl. guarnizione



Panoramica modelli

Modello	DN	Rp [""]	G [""]	B [mm]	Adatto per	Peso
ZR4510	10	3/8	3/4	24	R4.. / R5.. DN 10	0.070 kg
ZR4515	15	1/2	1	27	R4.. / R5.. DN 15	0.10 kg
ZR4520	20	3/4	1 1/4	31	R4.. / R5.. DN 20	0.18 kg
ZR4525	25	1	1 1/2	35	R4.. / R5.. DN 25	0.28 kg
ZR4532	32	1 1/4	2	40	R4.. / R5.. DN 32	0.38 kg
ZR4540	40	1 1/2	2 1/4	42	R4.. / R5.. DN 40	0.45 kg
ZR4550	50	2	2 3/4	44	R4.. / R5.. DN 50	0.69 kg

Dati tecnici

Materiali	Materiali utilizzati	Ottone nichelato
------------------	----------------------	------------------

Note di sicurezza



- Il dispositivo aggiuntivo è stato progettato per essere utilizzato in impianti fissi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, non è permesso l'utilizzo al di fuori dei campi applicativi previsti, specialmente su aeroplani o trasporti aerei di qualsiasi tipo.
- L'installazione può essere svolta solo da personale autorizzato. Devono essere rispettate tutte le normative legali o istituzionali applicabili.
- Il dispositivo aggiuntivo non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Vanno rispettate tutte le normative locali sullo smaltimento.

Note generali

Note di consegna Nella fornitura: giunto (filetto G), inserto (filetto RP), guarnizione (IT)

Dimensioni

Schemi dimensionali

