

Roterende aktuator sammen med et monteringssett for motorisering av de vanligste blandeventilene i VVS-systemer

- Moment motor 5 Nm
- Nom. spenning AC 24 V
- Regulering 3-punkt
- Gangtid motor 140 s



Tekniske data

Elektriske data	Nom. spenning	AC 24 V
	Nominell frekvens	50/60 Hz
	Nominelt spenningsområde	AC 19.2...28.8 V
	Strømforbruk i drift	1.5 W
	Effektforbruk for kabeldimensjonering	1.5 VA
	Tilkopling tilførsel / regulering	Kabel 1 m, 3x 0.75 mm ²
	Parallell drift	No
	Funksjonsdata	Moment motor
Rotasjonsretning motor		rotasjon med urviseren
Manuell overstyring		midlertidig og permanent girutkobling ratt på kapslingen
Dreievinkel		90°
Gangtid motor		140 s / 90°
Lydeffektnivå, motor		37 dB(A)
Duty cycle value		75% (= aktiv tid 140 s / driftstid 187 s)
Posisjonsindikator		Reversibel skala
Sikkerhetsdata		Beskyttelsesklasse IEC/EN
	Beskyttelsesgrad IEC/EN	IP40
	EMC	CE i henhold til 2014/30/EU
	Handlingstype	Type 1
	Testspenning (puls) tilførsel / regulering	0.8 kV
	Forurensningsgrad	3
	Omgivelsesfuktighet	Maks. 95% RH, ikke-kondenserende
	Omgivelsestemperatur	0...50°C [32...122°F]
	Oppbevaringstemperatur	-30...80°C [-22...176°F]
	Bygning-/prosjektnavn	Vedlikeholdsfri
Vekt	Vekt	0.41 kg
	Farger kapsling	Kapsling
Hus base		oransje

Sikkerhetsmerknader


- Denne enheten er designet for bruk i stasjonære varme-, ventilasjons- og luftbehandlingssystemer og må ikke brukes utenfor angitte bruksområder, spesielt i fly eller andre luftfartøy.
- Aktuatorene må beskyttes mot fuktighet. Den er ikke egnet for bruk utendørs.
- For å beregne nødvendig moment må det tas hensyn til spesifikasjonene fra produsenten av blandeventilen.
- Installasjon skal kun utføres av autoriserte spesialister. Ved installasjon skal gjeldende lover og bestemmelser følges.
- Installatøren må kontrollere korrekt driftsmodus etter installasjon.
- Enheten inneholder ingen deler som kan skiftes eller repareres av bruker.
- Enheten inneholder elektriske og elektroniske komponenter, og må derfor ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta hensyn til alle gjeldende lokale bestemmelser og krav.
- OBS: Lav spenning!

Produktegenskaper

Driftsmodus	Aktuatoren aktiveres med et 3-punktsignal.
Enkel direkte montering	Enkel, direkte montering med kun én skrue. Skruebolten inkludert i leveringen brukes som en antirotasjonsmekanisme. Monteringsorienteringen kan velges fritt i trinn på 90°.
Manuell overstyring	Manuell overstyring mulig med spak. Midlertidig girutkobling ved å trykke på dreiebryteren. Permanent utkobling ved å trykke på og samtidig dreie dreiebryteren 90° med urviseren.
Høy operativ sikkerhet	Aktuatoren stopper automatisk når den når endestopperen.

Tilbehør

Elektrisk tilbehør	Beskrivelse	Type
	Hjelpbryter 1x SPDT for 3-punkts HT-aktuatorer med kabeltilkobling	SNR
Mekanisk tilbehør	Beskrivelse	Type
	Montasje-kit for LK blandeventil	MS-NRA
	Montasje-kit for Barberi blandeventiler	MS-NRB
	Montasje-kit for Honeywell/Centra DR..MA blandeventiler	MS-NRC
	Montasje-kit for Honeywell/Centra DRU.. blandeventiler	MS-NRC1
	Montasje-kit for blandeventiler med 12 mm rund aksel	MS-NRE
	Montasje-kit for ESBE-blandeventiler VRG/VRB/VRH	MS-NRE6
	Montasje-kit for Hora blandeventiler	MS-NRH
	Montasje-kit for Siemens/Landis&Stäfa-blandeventiler VCI/VBG/VBF	MS-NRL
	Montasje-kit for Lazzari blandeventiler	MS-NRLA
	Montasje-kit for Lovato blandeventiler	MS-NRLO
	Montasje-kit for Satchwell MB blandeventiler	MS-NRS
	Montasje-kit for Satchwell MBF blandeventiler	MS-NRSF


Elektrisk installasjon


Forsyning fra skilletransformator.

Ledningsfarger:

- 1 = sort
- 2 = hvit
- 3 = hvit

Elektrisk installasjon

 Koblingskjema
 AC 24 V, 3-point


1	2	3	
			stop

Dimensjoner

