

Hjelpbryter for spjeldmotorer og roterende aktuatorer

- To brytere (SPDT)
- Justerbare vekslingspunkt



Tekniske data

Elektriske data	Hjelpbryter	2x SPDT, 0...100%, kan stilles inn i trinn på 10%
	Brytekapasitet hjelpbryter	6 A (3 A induktiv), AC 250 V
	Brytepunkt hjelpbryter	Justerbare på tvers av hele rotasjonsområdet 0...10 av aktuatoren. Forhåndsinnstilling med skala mulig.
	Tilkopling hjelpbryter	Kabel 1 m, 6 x 0.75 mm ²
Sikkerhetsdata	Beskyttelsesklasse IEC/EN	II, forsterket isolasjon
	Beskyttelsesgrad IEC/EN	IP54
	EMC	CE i henhold til 2014/30/EU
	Lavspenningsdirektiv	CE i henhold til 2014/35/EU
	Sertifisering IEC/EN	IEC/EN 60730-1
	Handlingstype	Type 1.B
	Testspenning hjelpbryter	4 kV
	Forurensningsgrad	3
	Omgivelsesfuktighet	Maks. 95% RH, ikke-kondenserende
	Omgivelsestemperatur	-30...50°C [-22...122°F]
Oppbevaringstemperatur	-40...80°C [-40...176°F]	
Bygning-/prosjektnavn	Vedlikeholdsfri	
Vekt	Vekt	0.18 kg

Sikkerhetsmerknader



- Enheten må ikke benyttes utenfor angitt bruksområde, spesielt ikke i fly eller annen lufttransport.
- Utendørs-applikasjon: kun mulig dersom (sjø)vann, snø, is, direkte sollys eller aggressive gasser ikke påvirker enheten direkte, og at det er sikret at omgivelsesforholdene forblir innenfor grenseverdiene til enhver tid i henhold til databladet.
- Installasjon skal kun utføres av autoriserte spesialister. Ved installasjon skal gjeldende lover og bestemmelser følges.
- Enheten kan bare åpnes hos produsenten. Den inneholder ingen deler som kan skiftes eller repareres av bruker.
- Kablene må ikke fjernes fra enheten.
- Enheten inneholder elektriske og elektroniske komponenter, og må derfor ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta hensyn til alle gjeldende lokale bestemmelser og krav.

Produktetegenskaper

- Driftsmodus** Vekslingspunkter kan velges fritt med en justeringsskive. Den aktuelle bryterstillingen kan avleses til enhver tid.
- Applikasjon** Hjelpetryterenheten brukes for å signalisere posisjonen eller for å utøve bryterfunksjonene i enhver vinkelinnstilling.

Tilbehør

Mekanisk tilbehør	Beskrivelse	Type
	Brakett for SN2-C7 for BFN/BFL, BEN/BEE	ZSN-B
	Brakett for SN2-C7 for BF	ZSN-BF


Elektrisk installasjon

Ledningsfarger:


- S1 = hvit
- S2 = hvit
- S3 = hvit
- S4 = hvit
- S5 = hvit
- S6 = hvit

Koblingsskjema

Hjelpetryter



Regulering og indikatorer



Innstillinger for hjelpebryter

Merknad: Innstillingene skal kun utføres når hjelpebryteren er koblet fra strømmen.

- 1 Hjelpebryter - 1**
 Vri rattet til pilen peker mot den tilordnede posisjonen (f.eks. 2 = 20%, 7 = 70%).
 Pilretningen viser alltid bryterinnstillingen (S1-S2 eller S1-S3).
 Bryterinnstillingen kan eventuelt kontrolleres med en kontinuitetstestenhet på hjelpebryterens kabel.
- 2 Hjelpebryter - 2**
 Samme fremgangsmåte som for hjelpebryter 1.

Dimensjoner

