


Mengdebegrenser PIQCV

- egnet for varme- og kjøleapplikasjoner
- mulighet for å låse eller forsegle posisjonen
- montering på ventilen uten verktøy
- lettlest skala for enkel justering av væskemengden iht. databladet for ventilen


Tekniske data

Funksjonsdata	Medium	Kaldt og varmt vann
	Medie-temperatur	-20...90°C [-4.0...194°F]
Sikkerhetsdata	Omgivelsestemperatur	2...40°C [35...104°F]
	Bygning-/prosjektnavn	Vedlikeholdsfri
Vekt	Vekt	0.05 kg

Sikkerhetsmerknader


- Dette tilbehøret er designet for bruk i stasjonære varme-, ventilasjons- og luftbehandlingssystemer og må ikke brukes utenfor angitte bruksområder, spesielt i fly eller andre luftfartøy.
- Installasjon skal kun utføres av autoriserte spesialister. Ved installasjon skal gjeldende lover og regler følges.
- Tilbehøret må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta hensyn til alle gjeldende lokale bestemmelser og krav.

Produktegenskaper

Benyttede materialer	Thermoplastic polymer
Applikasjon	Passer for C..QP...-, C..Q-..

Dimensjoner
