


Spindelvarmer for ventiler DN 65...250

- for ventiler H6..N / H6..R / H7..N / H7..R / H7..W..-S7
- for temperaturer ned til -10° C



Tekniske data

| | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Elektriske data | Nom. spenning | AC/DC 24 V |
| | Nominell frekvens | 50/60 Hz |
| | Effektforbruk varme | 60 W |
| | Tilkopling tilførsel | Kabel 1 m |
| Funksjonsdata | Medie-temperatur | -10...20°C [14...68°F] |
| Sikkerhetsdata | Beskyttelsesgrad IEC/EN | IP40 |
| | Sertifisering IEC/EN | IEC/EN 60529 |
| | Omgivelsestemperatur | -10...40 °C [14...104°F] |
| | Bygning-/prosjektnavn | Vedlikeholdsfri |
| Vekt | Vekt | 0.055 kg |

Sikkerhetsmerknader



- Denne enheten er designet for bruk i stasjonære varme-, ventilasjons- og luftbehandlingssystemer og må ikke brukes utenfor angitte bruksområder, spesielt i fly eller andre luftfartøy.
- Installasjon skal kun utføres av autoriserte spesialister. Ved installasjon skal gjeldende lover og bestemmelser følges.
- Enheten inneholder elektriske og elektroniske komponenter, og må derfor ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta hensyn til alle gjeldende lokale bestemmelser og krav.

Produktegenskaper

Benyttede materialer Skum