

Spindelvarmer for kuleventil DN15...50

- for temperaturer ned til -10° C



### Tekniske data

<b>Elektriske data</b>	Nom. spenning	AC/DC 24 V
	Nominell frekvens	50/60 Hz
	Effektforbruk varme	20 W
	Tilkopling tilførsel	Kabel 1 m
<b>Funksjonsdata</b>	Medie-temperatur	-10...20°C [14...68°F]
<b>Sikkerhetsdata</b>	Beskyttelsesgrad IEC/EN	IP20
	Omgivelsestemperatur	-10...50°C [14...122°F]
	Bygning-/prosjektnavn	Vedlikeholdsfri
<b>Vekt</b>	Vekt	0.04 kg

### Sikkerhetsmerknader



- Denne enheten er designet for bruk i stasjonære varme-, ventilasjons- og luftbehandlingssystemer og må ikke brukes utenfor angitte bruksområder, spesielt i fly eller andre luftfartøy.
- Installasjon skal kun utføres av autoriserte spesialister. Ved installasjon skal gjeldende lover og bestemmelser følges.
- Enheten inneholder elektriske og elektroniske komponenter, og må derfor ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta hensyn til alle gjeldende lokale bestemmelser og krav.

### Produktegenskaper

Benyttede materialer    Silicone