

Isolatiekap voor thermische energiemeter

- alleen voor niet condenserende toepassingen
- eenvoudige montage dankzij klittenband
- kan ook achteraf worden gemonteerd/gedemonteerd



Typenoverzicht

Soort	Geschikt voor	Gewicht
A-22PEM-A01	22PE.. DN 15...25	0.045 kg
A-22PEM-A02	22PE.. DN 32...50	0.045 kg

Technische gegevens

Functionele gegevens	Thermisch geleidingsvermogen	0.035 W/mK
Materialen	Gebruikte materialen	Polyethyleenschuim (PE-3015 conform EN 12667:2001 / EN 12664:2001)

Veiligheidsaanwijzingen



- Dit hulptoestel is ontworpen voor gebruik in stationaire verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties en mag niet worden gebruikt buiten het gespecificeerde toepassingsgebied, met name in vliegtuigen of andere luchttransportmiddelen.
- Alleen bevoegde specialisten mogen de installatie uitvoeren. Alle relevante wettelijke of institutionele installatievoorschriften moeten worden nageleefd tijdens de installatie.
- Het hulptoestel mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle lokale voorschriften en vereisten moeten worden gerespecteerd.