

Roterende aandrijving in combinatie met een montageset voor de motorisering van de meest gebruikelijke mengkranen in HVAC-systemen.

- Draaimoment van motor 5 Nm
- Nominale spanning AC/DC 24 V
- Aansturing modulerend 2...10 V
- Standterugkoppeling 2...10 V
- Motorlooptijd 140 s



Technische gegevens

Elektrische gegevens	Nominale spanning	AC/DC 24 V
	Nominale spanningsfrequentie	50/60 Hz
	Functiebereik	AC 19.2...28.8 V / DC 19.2...28.8 V
	Verbruik in bedrijf	1 W
	Verbruik dimensionering	2.5 VA
	Aansluiting voeding / regeling	Kabel 1 m, 4x 0.75 mm ²
	Parallelbedrijf	Ja (houd rekening met de vermogensgegevens)
Functionele gegevens	Draaimoment van motor	5 Nm
	Werkbereik Y	2...10 V
	Werkbereik Y opmerking	Selecteerbaar functiebereik 0...10 V of 2...10 V
	Standterugmelding U	2...10 V
	Positienauwkeurigheid	±5%
	Bewegingsrichting van motor	rechtsdraaiend
	Handinstelling	tijdelijke en permanente ontkoppeling overbreng met draaiknop op de behuizing
	Draaihoek	90°
	Motorlooptijd	140 s / 90°
	Geluidsniveau, motor	37 dB(A)
	Bedrijfscycluswaarde	75% (= actieve tijd 140 s / bedrijfstijd 187 s)
Standaanwijzing	Omkeerbaar schaalplaatje	
Veiligheidsgegevens	Beschermingsklasse IEC/EN	III, Veiligheidslaagspanning (SELV, Safety Extra-Low Voltage)
	Beschermingsgraad IEC/EN	IP40
	EMC	CE overeenkomstig 2014/30/EU
	Type actie	Type 1
	Stootspanningstoevoer dimensionering / regeling	0.8 kV
	Vervuilingsgraad	3
	Omgevingsvochtigheid	Max. 95% relatieve vochtigheid, niet condenserend
	Omgevingstemperatuur	0...50°C [32...122°F]
	Opslagtemperatuur	-30...80°C [-22...176°F]
	Onderhoud	onderhoudsvrij
Gewicht	Gewicht	0.39 kg

Technische gegevens

Behuizingskleuren	Behuizingdeksel	oranje
	Behuizingsbodem	oranje

Veiligheidsaanwijzingen


- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in stationaire verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties en mag niet worden gebruikt buiten het gespecificeerde toepassingsgebied, met name in vliegtuigen of andere luchttransportmiddelen.
- De aandrijving moet tegen vocht worden beschermd. Deze is niet geschikt voor buitentoepassingen.
- Om het vereiste draaimoment te berekenen, moeten de specificaties van de mengkraanfabrikant worden opgevolgd.
- Alleen erkende specialisten mogen de installatie uitvoeren. Tijdens de installatie moeten alle toepasselijke wettelijke of institutionele installatievoorschriften worden nageleefd.
- De installateur moet de correcte werking na de installatie controleren.
- De schakelaar voor het wijzigen van de draairichting en het werkbereik mag enkel door bevoegde specialisten worden versteld. De draairichting mag niet worden gewijzigd wanneer een vorstbeschermingsschakeling wordt toegepast.
- Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen of gerepareerd.
- Het apparaat bevat elektrische en elektronische componenten en mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle lokale voorschriften en vereisten moeten worden gerespecteerd.
- Voorzichtig: laagspanning!

Productkenmerken

Bedrijfsmodus	De aandrijving wordt aangesloten op een standaard aanstuursignaal van 0...10 V en gaat naar de positie gedefinieerd door het aanstuursignaal.
Eenvoudige directe montage	Eenvoudige directe montage met slechts één schroef. De meegeleverde stiftbout dient als bescherming tegen omdraaiing. De montageoriëntatie kan vrij worden geselecteerd in stappen van 90°.
Handinstelling	Handbediening met hendel mogelijk. Tijdelijke ont koppeling overbrenging door drukken op de draaiknop. Permanente ont koppeling door indrukken en tegelijk 90° rechtsom draaien van de knop.
Hoge functieveiligheid	De aandrijving is overbelastingsveilig en stopt automatisch wanneer de aanslag wordt bereikt. De aandrijving wordt zeven seconden lang uitgeschakeld bij blokkering, daarna volgen pogingen tot herstarten. Als de blokkering niet is opgeheven, probeert de aandrijving om de twee minuten te herstarten, in totaal 15 keer, en daarna slechts een keer om de twee uur.

Toebehoren

Mechanische toebehoren	Omschrijving	Soort
	Montageset voor LK-mengkraan	MS-NRA
	Montageset voor Barberi-mengkranen	MS-NRB
	Montageset voor mengkranen Honeywell/Centra DR..MA	MS-NRC
	Montageset voor mengkranen Honeywell/Centra DRU..	MS-NRC1
	Montageset voor mengkranen met een ronde as van 12 mm	MS-NRE
	Montageset voor ESBE-mengkranen VRG/VRB/VRH	MS-NRE6
	Montageset voor Hora-mengkranen	MS-NRH
	Montageset voor Siemens/Landis&Stäfa-mengkranen VCI/VBG/VBF	MS-NRL
	Montageset voor Lazzari-mengkranen	MS-NRLA
	Montageset voor Lovato-mengkranen	MS-NRLO

Toebehoren

Omschrijving

Montageset voor mengkranen Satchwell MB
 Montageset voor mengkranen Satchwell MBF

Soort

MS-NRS
 MS-NRSF

Elektrische installatie




Voeding vanaf de veiligheidstransformator.

Draadkleuren:


- 1 = zwart
- 2 = rood
- 3 = wit
- 5 = wit

Aansluitschema's

AC/DC 24 V, modulerend



Bedieningsbesturingen en -aanwijzers



S1		
0 *		Y = 0%
1		Y = 0%

S2	
2 ... 10 V *	
0 ... 10 V	

Afmetingen

