

Aandrijving met korte slag voor de motorisering van korteslag regelafsluiters van Cazzaniga in HVAC-systemen.

- Regelkracht 500 N
- Nominale spanning AC 24 V
- Aansturing 3-punts
- Slag 5.5 mm



Technische gegevens

Elektrische gegevens	Nominale spanning	AC 24 V
	Nominale spanningsfrequentie	50/60 Hz
	Functiebereik	AC 19.2...28.8 V
	Verbruik in bedrijf	1.5 W
	Verbruik dimensionering	1.5 VA
	Aansluiting voeding / regeling	Aansluitklemmen 4 mm ² (kabel ø6...8 mm, 3-aderig)
	Parallelbedrijf	Nee
	Functionele gegevens	Motorregelkracht
Handinstelling		tijdelijke en permanente ont koppeling overbreng met draaiknop op de behuizing
Slag		5.5 mm
Motorlooptijd		140 s / 5.5 mm
Bedrijfs cycluswaarde		75% (= actieve tijd 140 s / bedrijfstijd 187 s)
Geluidsniveau, motor		35 dB(A)
Standaanwijzing		Omkeerbaar schaalplaatje
Veiligheidsgegevens		Beschermingsklasse IEC/EN
	Beschermingsgraad IEC/EN	IP40
	EMC	CE overeenkomstig 2014/30/EU
	Type actie	Type 1
	Stootspanningstoevoer dimensionering / regeling	0.8 kV
	Vervuiling sgraad	3
	Omgevingsvochtigheid	Max. 95% relatieve vochtigheid, niet condenserend
	Omgevingstemperatuur	0...50°C [32...122°F]
	Opslagtemperatuur	-30...80°C [-22...176°F]
	Onderhoud	onderhoudsvrij
	Gewicht	Gewicht

Veiligheidsaanwijzingen


- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in stationaire verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties en mag niet worden gebruikt buiten het gespecificeerde toepassingsgebied, met name in vliegtuigen of andere luchttransportmiddelen.
- Alleen erkende specialisten mogen de installatie uitvoeren. Tijdens de installatie moeten alle toepasselijke wettelijke of institutionele installatievoorschriften worden nageleefd.
- De aandrijving moet tegen vocht worden beschermd. Deze is niet geschikt voor buitentoepassingen.
- Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen of gerepareerd.
- Het apparaat bevat elektrische en elektronische componenten en mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle lokale voorschriften en vereisten moeten worden gerespecteerd.
- De correcte werking van de trekontlasting voor de kabel in de aandrijvingsbehuizing moet worden gecontroleerd.

Productkenmerken



Eenvoudige directe montage	Eenvoudige directe montage op de klep met een gekartelde moer.
Handinstelling	Handbediening met hendel mogelijk. Tijdelijke ontkoppeling overbrenging door drukken op de draaiknop. Permanente ontkoppeling door indrukken en tegelijk 90° rechtsom draaien van de knop.
Hoge functieveiligheid	De aandrijving is overbelastingsveilig en stopt automatisch wanneer de aanslag wordt bereikt.

Toebehoren

Elektrische toebehoren	Omschrijving	Soort
	Hulpschakelaar 1x SPDT voor 3-punts-HT-aandrijvingen met schroefklemmen	SNR2

Elektrische installatie


Voeding vanaf de veiligheidstransformator.

Aansluitschema's


Afmetingen

