

Aandrijving met korte slag voor de motorisering van korteslag regelafsluiters van Siemens in HVAC-systemen.

- Regelkracht 500 N
- Nominale spanning AC 230 V
- Aansturing 3-punts
- Slag 5.5 mm



Technische gegevens

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Elektrische gegevens | Nominale spanning | AC 230 V |
| | Nominale spanningsfrequentie | 50/60 Hz |
| | Functiebereik | AC 198...264 V |
| | Verbruik in bedrijf | 3.5 W |
| | Verbruik dimensionering | 3.5 VA |
| | Aansluiting voeding / regeling | Kabel 1 m, 3x 0.75 mm ² |
| | Parallelbedrijf | Nee |
| Functionele gegevens | Motorregelkracht | 500 N |
| | Handinstelling | tijdelijke en permanente ont koppeling overbreng met draaiknop op de behuizing |
| | Slag | 5.5 mm |
| | Motorlooptijd | 35 s / 5.5 mm |
| | Bedrijfs cycluswaarde | 75% (= actieve tijd 35 s / bedrijfstijd 47 s) |
| | Geluidsniveau, motor | 45 dB(A) |
| | Standaanwijzing | Omkeerbaar schaalplaatje |
| Veiligheidsgegevens | Beschermingsklasse IEC/EN | II, versterkte isolatie |
| | Beschermingsgraad IEC/EN | IP40 |
| | EMC | CE overeenkomstig 2014/30/EU |
| | Laagspanningsrichtlijn | CE overeenkomstig 2014/35/EU |
| | Type actie | Type 1 |
| | Stootspanningstoever dimensionering / regeling | 4 kV |
| | Vervuilingsgraad | 3 |
| | Omgevingsvochtigheid | Max. 95% relatieve vochtigheid, niet condenserend |
| | Omgevingstemperatuur | 0...50°C [32...122°F] |
| | Opslagtemperatuur | -30...80°C [-22...176°F] |
| | Onderhoud | onderhoudsvrij |
| Gewicht | Gewicht | 0.51 kg |
| Behuizingskleuren | Behuizingdeksel | oranje |

Veiligheidsaanwijzingen



- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in stationaire verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties en mag niet worden gebruikt buiten het gespecificeerde toepassingsgebied, met name in vliegtuigen of andere luchttransportmiddelen.
- Voorzichtig: netspanning!
- Alleen erkende specialisten mogen de installatie uitvoeren. Tijdens de installatie moeten alle toepasselijke wettelijke of institutionele installatievoorschriften worden nageleefd.
- De aandrijving moet tegen vocht worden beschermd. Deze is niet geschikt voor buitentoepassingen.
- Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen of gerepareerd.
- Het apparaat bevat elektrische en elektronische componenten en mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle lokale voorschriften en vereisten moeten worden gerespecteerd.

Productkenmerken

| | |
|-----------------------------------|--|
| Eenvoudige directe montage | Eenvoudige directe montage op de klep met een gekartelde moer. |
| Handinstelling | Handbediening met hendel mogelijk. Tijdelijke ont koppeling overbrenging door drukken op de draaiknop. Permanente ont koppeling door indrukken en tegelijk 90° rechtsom draaien van de knop. |
| Hoge functieveiligheid | De aandrijving is overbelastingsveilig en stopt automatisch wanneer de aanslag wordt bereikt. |

Toebehoren

| Elektrische toebehoren | Omschrijving | Soort |
|------------------------|--|-------|
| | Hulpschakelaar 1x SPDT voor 3-punts-HT-aandrijvingen met kabel aansluiting | SNR |

Elektrische installatie





Voorzichtig: netspanning!

Draadkleuren:

- 1 = blauw
- 2 = bruin
- 3 = wit

Aansluitschema's

AC 230 V, 3-punts



Afmetingen

