

Spindelverwarming voor kleppen DN 65...250

- voor kleppen H6..N / H6..R / H7..N / H7..R / H7..W..-S7
- voor temperaturen tot -10° C



Technische gegevens

Elektrische gegevens	Nominale spanning	AC/DC 24 V
	Nominale spanningsfrequentie	50/60 Hz
	Opgenomen vermogen van verwarming	60 W
	Aansluiting voeding	Kabel 1 m
Functionele gegevens	Mediumtemperatuur	-10...20°C [14...68°F]
Veiligheidsgegevens	Beschermingsgraad IEC/EN	IP40
	IEC/EN-certificering	IEC/EN 60529
	Omgevingstemperatuur	-10...40°C [14...104°F]
	Onderhoud	onderhoudsvrij
Gewicht	Gewicht	0.055 kg

Veiligheidsaanwijzingen



- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in stationaire verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties en mag niet worden gebruikt buiten het gespecificeerde toepassingsgebied, met name in vliegtuigen of andere luchttransportmiddelen.
- Alleen erkende specialisten mogen de installatie uitvoeren. Tijdens de installatie moeten alle toepasselijke wettelijke of institutionele installatievoorschriften worden nageleefd.
- Het apparaat bevat elektrische en elektronische componenten en mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle lokale voorschriften en vereisten moeten worden gerespecteerd.

Productkenmerken

Gebruikte materialen Schuim