

Spindelverwarming voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50

- voor temperaturen tot -10° C



### Technische gegevens

<b>Elektrische gegevens</b>	Nominale spanning	AC/DC 24 V
	Nominale spanningsfrequentie	50/60 Hz
	Opgenomen vermogen van verwarming	20 W
	Aansluiting voeding	Kabel 1 m
<b>Functionele gegevens</b>	Mediumtemperatuur	-10...20°C [14...68°F]
<b>Veiligheidsgegevens</b>	Beschermingsgraad IEC/EN	IP20
	Omgevingstemperatuur	-10...50°C [14...122°F]
	Onderhoud	onderhoudsvrij
<b>Gewicht</b>	Gewicht	0.04 kg

### Veiligheidsaanwijzingen



- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in stationaire verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties en mag niet worden gebruikt buiten het gespecificeerde toepassingsgebied, met name in vliegtuigen of andere luchttransportmiddelen.
- Alleen erkende specialisten mogen de installatie uitvoeren. Tijdens de installatie moeten alle toepasselijke wettelijke of institutionele installatievoorschriften worden nageleefd.
- Het apparaat bevat elektrische en elektronische componenten en mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle lokale voorschriften en vereisten moeten worden gerespecteerd.

### Productkenmerken

**Gebruikte materialen** Silicone