

## Isoleringskal för termisk energimätare

- endast för icke-kondenserande applikationer
- enkel montering tack vare kardborreband
- kan även monteras/demonteras igen



## Typöversikt

| Typ         | Passande för      | Vikt     |
|-------------|-------------------|----------|
| A-22PEM-A01 | 22PE.. DN 15...25 | 0.045 kg |
| A-22PEM-A02 | 22PE.. DN 32...50 | 0.045 kg |

## Tekniska data

|                      |                         |                                                         |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Funktionsdata</b> | Termisk ledningsförmåga | 0.035 W/mK                                              |
| <b>Material</b>      | Använda material        | Polyetenskum (PE-3015 enl. EN 12667:2001/EN 12664:2001) |

## Säkerhetsanvisningar



- Den här tillbehöret utformats för användning i stationära uppvärmnings-, ventilations- och luftbehandlingssystem och får inte användas utanför det specificerade applikationsområdet, speciellt i flygplan eller andra luftburna transportmedel.
- Endast behöriga specialister får genomföra installationen. Alla applicerbara juridiska eller institutionella installationsföreskrifter måste följas under installation.
- Tillbehöret får inte kasseras som hushållsavfall. Alla lokalt giltiga regler och krav måste observeras.