

Isoleringsskal för ventil R3..

- endast för icke-kondenserande applikationer
- enkel montering tack vare kardborreband
- kan även monteras/demonteras igen



Typöversikt

Typ	DN	Passande för	Vikt
EXT-OC-ZRN315	15	R3015-.. (kvs ≤1.6)	0.045 kg
EXT-OC-ZRN315G	15	R3015-.. (kvs ≥2.5)	0.045 kg
EXT-OC-ZRN320	20	R3020-..	0.037 kg
EXT-OC-ZRN325	25	R3025-..	0.037 kg
EXT-OC-ZRN332	32	R3032-..	0.038 kg
EXT-OC-ZRN340	40	R3040-.. (kvs ≤16 / 31)	0.045 kg
EXT-OC-ZRN340G	40	R3040-.. (kvs ≥25)	0.045 kg
EXT-OC-ZRN350	50	R3050-.. (kvs ≤25 / 49)	0.058 kg
EXT-OC-ZRN350G	50	R3050-.. (kvs ≥40)	0.058 kg

Tekniska data

Funktionsdata	Termisk ledningsförmåga	0.035 W/mK
Material	Använda material	Polyetenscum (PE-3015 enl. EN 12667:2001/EN 12664:2001)

Säkerhetsanvisningar



- Den här tillbehöret utformats för användning i stationära uppvärmnings-, ventilations- och luftbehandlingssystem och får inte användas utanför det specificerade applikationsområdet, speciellt i flygplan eller andra luftburna transportmedel.
- Endast behöriga specialister får genomföra installationen. Alla applicerbara juridiska eller institutionella installationsföreskrifter måste följas under installation.
- Tillbehöret får inte kasseras som hushållsavfall. Alla lokalt giltiga regler och krav måste observeras.