

Flödesbegränsare PIQCV

- lämplig för värme- och kylapplikationer
- möjlighet att låsa eller försegla positionen
- montering på ventilen utan verktyg
- lättläst mätare för justering av flödes hastigheten enligt ventilens datablad



Tekniska data

Funktionsdata	Medium	Kall- och varmvatten
	Temperatur på medium	-20...90°C [-4.0...194°F]
Säkerhetsdata	Omgivningstemperatur	2...40°C [35...104°F]
	Underhåll	underhållsfri
Vikt	Vikt	0.05 kg

Säkerhetsanvisningar



- Den här tillbehöret utformats för användning i stationära uppvärmnings-, ventilations- och luftbehandlingsystem och får inte användas utanför det specificerade applikationsområdet, speciellt i flygplan eller andra luftburna transportmedel.
- Endast behöriga specialister får genomföra installationen. Alla applicerbara juridiska eller institutionella installationsföreskrifter måste följas under installation.
- Tillbehöret får inte kasseras som hushållsavfall. Alla lokalt giltiga regler och krav måste observeras.

Produktfunktioner

Använda material	Thermo-plastic material
Applikation	Passande för C..QP...-, C..Q-..

Dimensioner

