


Rörkoppling för kulventil med utvändig gänga

- invändig gänga Rp till invändig gänga G
- inkl. packning



Typöversikt

Typ	DN	Rp ["]	G ["]	Passande för	Vikt
ZR4515Q	15	1/2	3/4	C415Q-.. / C515Q-..	0.10 kg
ZR4520Q	20	3/4	3/4	C420Q-.. / C520Q-..	0.18 kg

Tekniska data

Material Använda material Förnicklad mässing

Säkerhetsanvisningar



- Den här tillbehöret utformats för användning i stationära uppvärmnings-, ventilations- och luftbehandlingssystem och får inte användas utanför det specificerade applikationsområdet, speciellt i flygplan eller andra luftburna transportmedel.
- Endast behöriga specialister får genomföra installationen. Alla applicerbara juridiska eller institutionella installationsföreskrifter måste följas under installation.
- Tillbehöret får inte kasseras som hushållsavfall. Alla lokalt giltiga regler och krav måste observeras.

Allmänna anteckningar

Leveransanteckningar I leveransinnehållet: föreningsmutter (G-gänga), insats (RP-gänga), packning (IT)

Dimensioner

Mått ritningar

