

Mil ısıtma aparatı DN 65...250 vanalar için

- H6..N / H6..R / H7..N / H7..R / H7..W..-S7 vanalar için
- -10° C'ye kadar olan sıcaklıklar için



#### Teknik veriler

Elektriksel veriler	Nominal besleme	AC/DC 24 V
	Nominal besleme gerilimi frekansı	50/60 Hz
	Güç tüketimi ısıtma	60 W
	Bağlantı, besleme	Kablo 1 m
Fonksiyon verileri	Akışkan sıcaklığı	-10...20°C [14...68°F]
Güvenlik verileri	Koruma derecesi IEC/EN	IP40
	Sertifikalandırma IEC/EN	IEC/EN 60529
	Ortam sıcaklığı	-10...40°C [14...104°F]
	Servis/Bakım	bakım gerektirmez
Ağırlık	Ağırlık	0.055 kg

#### Güvenlik notları



- Bu cihaz sabit ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerinde kullanmak üzere tasarlanmıştır ve belirtilen uygulama alanı dışında, özellikle uçaklarda ve diğer hava taşıtlarında kullanılmamalıdır.
- Montaj işlemleri yalnızca yetkili uzmanlar tarafından gerçekleştirilebilir. Montaj sırasında ilgili tüm yönetmeliklere uyulmalıdır.
- Cihaz elektrikli ve elektronik bileşenler içermekte olup evsel atık olarak atılmamalıdır. Yerel yönetmeliklere uyulmalıdır.

#### Ürün özellikleri

Kullanılan malzemeler Köpük