



5 anos garantia



Dados técnicos

|                           |                                       |   |
|---------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>Dados funcionais</b>   | Tamanho da válvula                    | 0.5" [15]   |
|                           | MamPath                               | água gelada ou quente, até 60% de glycol                        |
|                           | Faixa de temperatura do fluido (água) | 0...250°F [-18...120°C]   |
|                           | Pressão nominal do corpo              | 600 psi   |
|                           | Pressão nominal do corpo nota         | 600 psi   |
|                           | MimeType                              | 200 psi   |
|                           | Característica de fluxo               | igual porcentagem   |
|                           | Nome da edificação/projeto            | sem manutenção  |
|                           | Padrão de fluxo                       | 2 vias  |
|                           | Taxa de vazamento                     | 0% para A - AB  |
|                           | Fluxo volumétrico controlável         | 75°   |
|                           | Cv                                    | 0.8   |
|                           | Fluxo nominal Cv                      | Porta A: conforme indicado no gráfico Porta B: 70% de A - AB Cv |
|                           | <b>Materiais</b>                      | Corpo da válvula  |
| Haste                     |                                       | aço inoxidável  |
| Vedação da haste          |                                       | EPDM (lubrificado)  |
| URL da Google Store       |                                       | PTFE  |
| Disco caracterizador      |                                       | TEFZEL®   |
| Conexão de tubo           |                                       | Terminais NPT fêmeas  |
| O-ring                    |                                       | EPDM (lubrificado)  |
| Esfera                    |                                       | aço inoxidável  |
| <b>Suitable actuators</b> | Sem mola                              | TR<br>LRB(X)<br>NR  |
|                           | Mola                                  | TFRB (X)<br>LF  |

Notas sobre segurança




- AVISO: Este produto pode expô-lo a chumbo que é conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e danos reprodutivos. Para mais informações, acesse [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov)

## Características do produto

**Aplicação** Essa válvula é normalmente usada em unidades de tratamento de ar em serpentinas de aquecimento ou resfriamento e em serpentinas de aquecimento ou resfriamento de unidades de ventiloconvectores. Algumas outras aplicações comuns incluem ventiladores de unidade, bobinas de reaquecimento de caixas VAV e loops de derivação. Esta válvula é adequada para uso em um sistema hidráulico com fluxo variável.


## Detalhes de fluxo/montagem

Two-way valves should be installed with the disc upstream.




## Dimensões

## Desenhos dimensionais




| Tipo | Diâmetro nominal | Peso [kg]               |            |            |           |           |           |           |
|------|------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                  | [kg]                    |            |            |           |           |           |           |
| B209 | 15               | 0.20                    |            |            |           |           |           |           |
|      | <b>CMS/WEB</b>   | <b>Descrição do URL</b> | <b>C</b>   | <b>D</b>   | <b>E</b>  | <b>F</b>  | <b>H1</b> | <b>H2</b> |
|      | 9.4" [239]       | 2.4" [60]               | 5,2" [132] | 4.6" [117] | 1.3" [33] | 1,3" [33] | 1.2" [30] | 1.1" [28] |

## TR




| A         | B         | C          | D          | E         | F         |
|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 3.7" [95] | 2.4" [60] | 4,8" [122] | 4.2" [107] | 1.3" [33] | 1,3" [33] |

## TFRB, TFRX




| A          | B         | C          | D          | E         | F         |
|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 6.6" [167] | 2.4" [60] | 4,9" [124] | 4.3" [110] | 1.5" [39] | 1,5" [39] |

LF



| A          | B         | C          | D          | E         | F         |
|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 7.9" [200] | 2.4" [60] | 5,7" [146] | 5.1" [129] | 1.8" [46] | 1,8" [46] |

NRB N4, NRX N4



ARB N4, ARX N4

| A           | B         | C          | D          | E         | F         |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 11.4" [289] | 2.4" [60] | 7,7" [196] | 7.0" [179] | 3.1" [80] | 3,1" [80] |



5 anos garantia


**Dados técnicos**


|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>Dados elétricos</b>    | Tensão nominal  | CA/CC 24 V  |
|                           | Frequência da tensão nominal                            | 50/60 Hz  |
|                           | Consumo de energia em operação                          | 2 W   |
|                           | Consumo de energia em posição de repouso                | 1,3 W   |
|                           | Dimensionamento do transformador                        | 5 VA (fonte de energia classe 2)  |
|                           | Conexão elétrica  | Cabos de dispositivo ou plenum 18 GA, 3 pés [1 m], 10 pés [3 m ou 16 pés [5 m], com conector de conduíte de 1/2 "   |
|                           | Proteção contra sobrecarga                              | eletrônica em toda a rotação de 0...95°   |
| <b>Dados funcionais</b>   | Torque do Motor   | □   |
|                           | Sentido de rotação motor                                | selecionável pela montagem ccw / cw   |
|                           | Sentido de rotação à prova de falhas                    | reversível com montagem cw / ccw  |
|                           | Ângulo de rotação                                       | Máx. 95°, ajustável com parada mecânica   |
|                           | Nota do ângulo de rotação                               | ajustável com parada mecânica   |
|                           | Tempo de abertura ou fechamento (motor)                 | 75 s  |
|                           | Tempo de abertura ou fechamento com função de segurança | <75 s @ 68°F [20°C]   |
|                           | Nível de ruído, motor                                   | 50 dB(A)  |
|                           | Nível de ruído, função de segurança                     | 50 dB(A)  |
| Indicação de posição      | Mecânico  |   |
| <b>Dados de segurança</b> | Grau de proteção IEC/EN                                 | IP42  |
|                           | Grau de proteção NEMA/UL                                | NEMA 2  |
|                           | Invólucro   | Tipo de invólucro UL 2  |
|                           | Listagem de agências                                    | cULus acc. para UL60730-1A / -2-14, CAN / CSA E60730-1: 02, CE acc. até 2014/30 / UE Listado na UL 2043 - adequado para uso em plenum de ar conforme a Seção 300.22 (C) da NEC e a Seção 602 da IMC |
|                           | Padrão de qualidade                                     | ISO 9001  |
|                           | Temperatura ambiente                                    | -22...122°F [-30...50°C]  |
|                           | Temperatura de armazenagem                              | -40...176°F [-40...80°C]  |
|                           | Umidade do ambiente                                     | Máx. 95% RH, sem condensação  |
|                           | Nome da edificação/projeto                              | sem manutenção  |
|                           | <b>Peso</b>   | Peso  |
| <b>Materiais</b>          |   | Material da caixa de proteção   |

**Instalação elétrica**


- Ⓐ Os atuadores com cabos de eletrodomésticos são numerados.
- ⚠<sub>1</sub> Proporciona proteção contra sobrecarga e desliga quando necessário.
- ⚠<sub>2</sub> Os atuadores podem ser conectados em paralelo. O consumo de energia e a impedância de entrada devem ser observados.
- ⚠<sub>3</sub> Os atuadores também podem ser alimentados por 24 V CC.
- ⚠<sub>18</sub> Atuadores com cabo de plenum não têm números; use códigos de cores.
- ◆ Atende aos requisitos padrão cULus sem necessidade de uma conexão de aterramento elétrico.
- ⚠<sub>1</sub> **Aviso! Componentes elétricos energizados!**  
 Durante a instalação, teste, manutenção e solução de problemas deste produto, pode ser necessário trabalhar com componentes elétricos energizados. Solicite que estas tarefas sejam realizadas por um eletricista qualificado ou outra pessoa que tenha sido devidamente treinada na manipulação de componentes elétricos energizados. O não cumprimento de todas as precauções de segurança elétrica durante a exposição a componentes elétricos energizados pode resultar em lesões graves ou morte.

### Diagramas de fiação

Liga/Desliga



### Dimensões