

3-Weg-Drosselklappe (2x Drosselklappe mit 2x Antrieb ohne T-Stück), 3-Weg, Flansch, PN 16

- Drehmoment Motor 160 Nm
- Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Ansteuerung Auf/Zu, stetig, kommunikativ, hybrid
- für Misch- und Verteilanwendungen
- Für wasserseitige Umschalt- und Regelanwendungen
- Kommunikation via BACnet MS/TP, Modbus RTU, Belimo MP-Bus oder konventionelle Ansteuerung



Abbildung kann vom Produkt abweichen

Typenübersicht

Typ	DN	Kvmax [m ³ /h]	Kvs [m ³ /h]	PN
D7200WL/BAC	200	1800	800	16
D7250WL/BAC	250	3000	1200	16
D7300WL/BAC	300	4700	1700	16

Allgemeine technische Daten sind auf den Datenblättern zu den Produkten D6..NL, D6..WL und PRCA-BAC-S2-T ersichtlich.

kvmax: für Umschaltanwendungen

Kvs: für Regelanwendungen mit linearer oder gleichprozentiger Kennlinie bei Öffnungswinkel 60% (konfigurierbar mit Belimo Assistant 2).

Die maximale Fließgeschwindigkeit von 4 m/s darf in der Drosselklappe nicht überschritten werden.

Technische Daten

Elektrische Daten	Nennspannung	AC 24...240 V / DC 24...125 V
	Nennspannung Frequenz	50/60 Hz
	Funktionsbereich	AC 19.2...264 V / DC 19.2...137.5 V
	Leistungsverbrauch Betrieb	40 W
	Leistungsverbrauch Ruhestellung	12 W
	Leistungsverbrauch Dimensionierung	mit 24 V 40 VA / mit 240 V 104 VA
Datenbus-Kommunikation	Ansteuerung kommunikativ	BACnet MS/TP Modbus RTU MP-Bus
	Anzahl Knoten	BACnet / Modbus siehe Schnittstellenbeschreibung MP-Bus max. 8 (16)
Funktionsdaten	Arbeitsbereich Y	2...10 V
	Arbeitsbereich Y veränderbar	0.5...10 V 4...20 mA
	Stellungsrückmeldung U	2...10 V
	Stellungsrückmeldung U veränderbar	0.5...10 V
	Laufzeit Motor	35 s / 90°
	Laufzeit Motor veränderbar	30...120 s
	Schallleistungspegel Motor	68 dB(A)
	Medien	Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
	Mediumtemperatur	-10...120°C [14...248°F]

Technische Daten

Funktionsdaten	Schliessdruck Δp_s	1200 kPa
	Differenzdruck Δp_{max}	300kPa
	Durchfluss	100% Öffnungswinkel: Bypass B – AB: 70% von K_{vmax} -Wert; 60% Öffnungswinkel: Bypass B – AB: 100% von K_{vs} -Wert
	Durchflusskennlinie	0...60% Öffnungswinkel: gleichprozentig (VDI/VDE 2173) 0...100% Öffnungswinkel: S-Form
	Durchflusskennlinie Hinweis	0...100% Öffnungswinkel: linear Die Durchflusskennlinie kann mit Belimo Assistant 2 auf gleichprozentig oder linear konfiguriert werden. Für einen der beiden Regelpfade muss das Stellsignal invertiert werden.
	Leckrate	dicht, Leckrate A (EN 12266-1)
	Rohranschluss	Flansch gemäss ISO 7005-1 gemäss EN 1092-1 gemäss ISO 7005-2 gemäss EN 1092-2
	Einbaulage	stehend bis liegend (bezogen auf die Spindel)
	Wartung	wartungsfrei
	Handverstellung	Handkurbel
Sicherheitsdaten	Schutzart IEC/EN	IP66/67
	Schutzart NEMA/UL	NEMA 4X
	Gehäuse	UL Enclosure Type 4X
	Verschmutzungsgrad	3
	Umgebungsfeuchte	Max. 100% RH
	Umgebungstemperatur	-30...50°C [-22...122°F]
	Lagertemperatur	-40...80°C [-40...176°F]
Werkstoffe	Ventilkörper	EN-GJS-400-15 (GGG 40)

Sicherheitshinweise


- Das Ventil ist für die Anwendung in stationären Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage konzipiert und darf nicht für Anwendungen ausserhalb des spezifizierten Einsatzbereichs, insbesondere nicht in Flugzeugen und jeglichen anderen Fortbewegungsmitteln zu Luft, verwendet werden.
- Achtung: Netzspannung!
- Die Installation hat durch autorisiertes Fachpersonal zu erfolgen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.
- Abgesehen vom Verdrahtungsfach darf das Gerät nur im Herstellerwerk geöffnet werden. Es enthält keine durch den Anwender austauschbaren oder reparierbaren Teile.
- Das Gerät ist nicht für Anwendungen mit chemischen Einflüssen (Gase, Flüssigkeiten) oder generell für den Einsatz in korrosiver Umgebung konzipiert.
- Das Gerät enthält elektrische und elektronische Komponenten und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.
- Im Falle von Wartungsarbeiten am hydraulischen System muss die richtige Ventilstellung über das Stellsignal eingestellt werden. Zusätzlich muss der Antrieb von der Spannungsversorgung getrennt werden. Die Handkurbel und Handverstellung dürfen nicht als Sicherheitsmassnahme verwendet werden, um die eingestellte Ventilstellung zu gewährleisten.

Produktmerkmale

Betriebsart	Die 3-Weg-Drosselklappe wird von zwei multifunktionalen Antrieben (für Absperr- und Regelanwendungen) angesteuert. Beide Antriebe können mit demselben Stellsignal gesteuert werden, allerdings muss einer der Antriebe für die Verwendung eines invertierten Stellsignals eingerichtet werden. Diese Einstellungen können über die Belimo Assistant App vorgenommen werden. Es wird empfohlen, das Rückmeldesignal U5 der Antriebe zu überwachen, um sicherzustellen, dass die 3-Weg-Funktion im Regel- und Bypasspfad gewährleistet ist.
Konfigurierbares Gerät	Für Umschaltanwendungen werden beide Antriebe entweder mit Auf/Zu- oder kommunikativer Steuerung konfiguriert. Zusätzlich wird das Stellsignal eines der beiden Antriebe auf «invertiert» gesetzt. Somit können beide Antriebe mit demselben Stellsignal geregelt werden. Für Regelfunktionen kann die Ansteuerung von 2...10 V, 0.5...10 V, 4...20 mA oder kommunikativ gewählt werden. Das Stellsignal eines der beiden Antriebe ist auf «invertiert» gesetzt, und zusätzlich wird via Begrenzung des Öffnungswinkels eine Kv-Einstellung vorgenommen.
Handverstellung	Mit der Handkurbel kann das Ventil manuell betätigt werden. Die Entriegelung erfolgt manuell durch Entfernen der Handkurbel.
Kombination Ventil/Antrieb	Zwei Drosselklappen werden mit zwei beigelegten Antrieben geliefert, so dass eine beliebige Installation an einem T-Stück möglich ist. Das T-Stück muss bei Bedarf zusätzlich bestellt werden.

Zubehör

Tools	Beschreibung	Typ
	Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung.	Belimo Assistant 2
	Konverter Bluetooth/NFC	ZIP-BT-NFC
	Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für konfigurierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo	ZTH EU
Elektrisches Zubehör	Beschreibung	Typ
	Signalwandler Spannung/Strom 100 kΩ 4...20 mA, Speisung AC/DC 24 V	Z-UIC
Mechanisches Zubehör	Beschreibung	Typ
	T-Stück für 3-Weg-Drosselklappe DN 200	ZD7200
	T-Stück für 3-Weg-Drosselklappe DN 250	ZD7250
	T-Stück für 3-Weg-Drosselklappe DN 300	ZD7300


Elektrische Installation

Achtung: Netzspannung!

Die Verdrahtung der Leitung für BACnet (MS/TP) hat nach den einschlägigen RS-485-Richtlinien zu erfolgen.


Elektrische Installation

Parallelschaltung 2...10 V



Sollwert 2...10 V

Parallelschaltung 4...20 mA




Sollwert 2...10 V

Installationshinweise


Zulässige Einbaulage

Die Drosselklappen können stehend bis liegend eingebaut werden. Es ist nicht zulässig, die Drosselklappen hängend, d.h. mit der Spindel nach unten zeigend, einzubauen.



Einbausituation

Die beiden Drosselklappen können in beliebiger Kombination an einem T-Stück montiert werden.



Installationshinweise
Anforderungen Wasserqualität

Die Bestimmungen gemäss VDI 2035 bezüglich Wasserqualität sind einzuhalten.

Belimo-Ventile sind Regelorgane. Damit diese die Regelaufgaben auch längerfristig erfüllen können, sind sie frei von Feststoffen (z.B. Schweissperlen bei Montagearbeiten) zu halten. Der Einbau geeigneter Schmutzfänger wird empfohlen.

Wartung

Drosselklappen und Drehantriebe sind wartungsfrei.


Bei allen Servicearbeiten am Stellglied ist die Spannungsversorgung des Drehantriebs auszuschalten (elektrische Kabel bei Bedarf lösen). Sämtliche Pumpen des entsprechenden Rohrleitungsstücks sind auszuschalten und die zugehörigen Absperrschieber zu schliessen (bei Bedarf alle Komponenten zunächst auskühlen lassen und den Systemdruck immer auf Umgebungsdruck reduzieren).

Eine erneute Inbetriebnahme darf erst wieder erfolgen, nachdem Drosselklappe und Drehantrieb gemäss Anleitung korrekt montiert sind und die Rohrleitung von qualifiziertem Fachpersonal gefüllt wurde.

Wird die Drosselklappe selten betätigt, sollte die Drosselklappe einmal im Monat geöffnet und geschlossen werden, um eine Erhöhung des Drehmoments zu vermeiden.

Durchflussrichtung

Durchflussrichtung in beide Richtungen möglich.


Durchflusseinstellung

Die Belimo-Drosselklappen weisen bei 0...60% Öffnungswinkel annähernd eine Gleichprozentige Kennlinie auf. Je nach gewünschtem kv-Wert lässt sich der Öffnungswinkel mit der Belimo Assistant App via Near Field Communication (NFC) mit einem Smartphone einstellen. Belimo-Drosselklappen können ideal als Steuerungsarmatur eingesetzt werden.

		10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
DN 200	Kv (m3/h)	10	60	170	330	530	800	1120	1450	1690	1800
DN 250	Kv (m3/h)	10	100	280	520	830	1200	1760	2340	2800	3000
DN 300	Kv (m3/h)	30	150	400	700	1100	1700	2400	3300	4200	4700

Die Kv-Werte für 3-Weg-Ventile sind berechnete Werte, die auf Kv-Werten für 2-Weg-Ventile basieren und die Rohrreibungsverluste durch ein T-Stück berücksichtigen.


Konfiguration lineare Kennlinie

Die Durchflusskennlinie kann mit Belimo Assistant 2 auf linear eingestellt werden. Die folgende Tabelle zeigt die jeweiligen Kv-Werte in Relation zum Stellsignal (%).

		10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
DN 200	Kv (m3/h)	180	360	540	720	900	1080	1260	1440	1620	1800
DN 250	Kv (m3/h)	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
DN 300	Kv (m3/h)	470	940	1410	1880	2350	2820	3290	3760	4230	4700

Die Kv-Werte für 3-Weg-Ventile sind berechnete Werte, die auf Kv-Werten für 2-Weg-Ventile basieren und die Rohrreibungsverluste durch ein T-Stück berücksichtigen.

Konfiguration für diverse Anwendungen

Die 3-Weg-Drosselklappe von Belimo ist flexibel für Umschalt- und Regelanwendungen einsetzbar. Für die jeweilige Anwendung ist eine spezifische Konfiguration erforderlich.

Differenz- und Schliessdruck

Der maximale Differenz- und Schliessdruck von Drosselklappen hängt vom Durchmesser und Typ des montierten Antriebs ab.

Um einen optimalen Betrieb und eine maximale Lebensdauer zu gewährleisten, darf der maximale Differenz- und Schliessdruck nicht überschritten werden.

Bitte beachten Sie die entsprechenden Wertetabellen in den Projektierungshinweisen.

Service



NFC Verbindung Mit dem NFC-Logo gekennzeichnete Geräte von Belimo können mit Belimo Assistant 2 bedient werden.

Voraussetzung:

- NFC- oder Bluetooth-fähiges Smartphone
- Belimo Assistant 2 (Google Play und Apple AppStore)

NFC-fähiges Smartphone so auf dem Gerät ausrichten, dass beide NFC-Antennen übereinander liegen.

Bluetooth-fähiges Smartphone via Bluetooth-zu-NFC-Konverter ZIP-BT-NFC mit dem Gerät verbinden. Technische Daten und die Bedienungsanleitung sind im Datenblatt ZIP-BT-NFC zu finden.


Abmessungen


Type	DN	L [mm]	B [mm]	H [mm]	d (PN16) [mm]	K (PN16) [mm]	kg
D7200WL/BAC	200	260	260	400	12 x M20	295	51
D7250WL/BAC	250	300	300	450	12 x M24	355	76
D7300WL/BAC	300	340	340	500	12 x M24	410	100

Weiterführende Dokumentation

- Datenblätter Drosselklappen
- Datenblätter Antriebe
- Installationsanleitungen Antriebe und/oder Drosselklappen
- Projektierungshinweise Drosselklappen
- Projektierungshinweise allgemein
- Datenblatt für T-Stück
- Kurzanleitung – Belimo Assistant 2