

Actuador para compuertas para la instalación de fábrica en un equipo en servicios técnicos del edificio

- Compuerta de aire de tamaño hasta aprox. 0.2 m²
- Par de giro del motor 1 Nm
- Tensión nominal AC/DC 24 V
- Control Todo-nada, 3 puntos
- Interfaz mecánica Eje cuadrado 8x8 mm



Datos técnicos

Datos eléctricos	Tensión nominal	AC/DC 24 V
	Frecuencia nominal	50/60 Hz
	Rango de tensión nominal	AC 19.2...28.8 V / DC 19.2...28.8 V
	Consumo de energía en funcionamiento	1 W
	Consumo energía en reposo	0.5 W
	Consumo de energía para dimensionado	2 VA
	Conexión de la alimentación / control	Enchufe de conector (La composición del suministro no incluye la clavija de conexión para el cable)
	Connection plug	Molex Mini-Fit Jr. 39303035
	Funcionamiento en paralelo	Si (tenga en cuenta los datos de funcionamiento)
Datos de funcionamiento	Par de giro del motor	1 Nm
	Sentido del movimiento del motor	Giro antihorario
	Nota de sentido del movimiento	See "Electrical installation" (table in wiring diagrams)
	Accionamiento manual	No
	Ángulo de giro	0...287.5°
	Nota de el ángulo de giro	Se puede limitar con un tope mecánico ajustable 315° con tope final mecánico montado en el actuador Sin limitación: ilimitado
	Tiempo de giro del motor	22 s / 90°
	Nivel de potencia sonora, motor	35 dB(A)
	Interfaz mecánica	Eje cuadrado 8x8 mm
Indicador de posición	No	
Datos de seguridad	Clase de protección IEC/EN	III, Tensión extra-baja de seguridad (SELV)
	Fuente de suministro eléctrico UL	Class 2 Supply
	Grado de protección IEC/EN	IP20
	Grado de protección NEMA/UL	NEMA 1
	Carcasa	UL Enclosure Type 1
	CEM	CE según 2014/30/UE
	Certificación IEC/EN	IEC/EN 60730-1 y IEC/EN 60730-2-14
	UL Approval	cURus according to UL60730-1A, UL60730-2-14 and CAN/CSA E60730-1

Datos técnicos

Datos de seguridad	Prueba de higiene	De conformidad con VDI 6022 parte 1 / SWKI VA 104-01, limpiable y desinfectable, bajas emisiones
	Tipo de acción	Tipo 1
	Tensión de resistencia a los impulsos	0.8 kV
	Grado de polución	2
	Humedad ambiente	Máx. 95% de RH, sin condensación
	Temperatura ambiente	-30...50°C [-22...122°F]
	Temperatura de almacenamiento	-40...80°C [-40...176°F]
	Mantenimiento	sin mantenimiento
Peso	Peso	0.09 kg

Notas de seguridad


- Este dispositivo ha sido diseñado para su uso en sistemas estacionarios de calefacción, ventilación y aire acondicionado y no se debe utilizar fuera del campo específico de aplicación, especialmente en aviones o en cualquier otro tipo de transporte aéreo.
- La unidad no ha sido diseñada para aplicaciones en las existan influencias químicas (gases, líquidos) ni para su uso en entornos corrosivos en general.
- La unidad se considera un componente y está concebida para su instalación en un equipo en la fábrica. La protección requerida contra el contacto accidental con piezas bajo tensión debe ser proporcionada por el fabricante de la compuerta o del sistema.
- Sólo especialistas autorizados deben realizar la instalación. Cualquier regulación legal al respecto debe ser tenida en cuenta durante la instalación.
- El dispositivo sólo se puede abrir en el centro del fabricante. No contiene piezas que el usuario pueda reemplazar o reparar.
- Las conexiones enchufables solo deben emplearse con arreglo a las instrucciones de instalación. La conexión enchufable Molex tiene un mecanismo de bloqueo obligatorio que impide la desconexión involuntaria. No se permite accionar el mecanismo de bloqueo y la conexión enchufable al completo bajo tensión.
- Para calcular el par de giro necesario, deberán respetarse las especificaciones facilitadas por el fabricante de la compuerta en lo relativo a la sección transversal, el diseño, el lugar de instalación y las condiciones de ventilación.
- El dispositivo contiene componentes eléctricos y electrónicos y no se puede desechar con los residuos domésticos. Deben tenerse en cuenta todas las normas y requerimientos locales vigentes.

Características del producto

Montaje directo y sencillo	El actuador con hueco para eje se monta a modo de eje cuadrado directamente en el eje de compuerta y luego se sujeta con el tope antirrotación para evitar que gire. El tope antirrotación Z-ARCM no está incluido en la composición del suministro.
Ángulo de giro ajustable	Ángulo de giro ajustable mediante topes mecánicos.
Alta fiabilidad funcional	El actuador se encuentra protegido contra sobrecargas, no necesita ningún contacto limitador y se detiene automáticamente cuando alcanza el final de carrera.
Restricción del controlador a 3 puntos	- Para aplicaciones con mando a 3 puntos (circuito abierto) se recomienda una longitud de impulso mínima de 1 s para aumentar la precisión de posicionamiento. - Para aplicaciones con mando a 3 puntos (circuito cerrado) puede ajustarse una longitud de impulso de 0,5 s para reducir la oscilación.

Piezas incluidas

Tope final mecánico

Accesorios

Accesorios mecánicos

Descripción

Modelo

Soporte antirrotación, Multipack 20 uds.
 Tope final mecánico, Multipack 20 uds.
 Cubierta de protección, Multipack 20 uds.

Z-ARCM
 Z-ESCM
 Z-PCUM

Instalación eléctrica



Alimentación del transformador de aislamiento de seguridad.

Es posible realizar una conexión en paralelo de otros actuadores. Respete los datos de funcionamiento.


La composición del suministro no incluye la clavija de conexión para el cable

Las conexiones enchufables solo deben emplearse con arreglo a las instrucciones de instalación. La conexión enchufable Molex tiene un mecanismo de bloqueo obligatorio que impide la desconexión involuntaria. No se permite accionar el mecanismo de bloqueo y la conexión enchufable al completo bajo tensión.


AC/DC 24 V, todo-nada



AC/DC 24 V, 3 puntos



1	2	3	
			stop

 Molex PN 39014030 / 39000039 (0,5...1,0 mm²)


Dimensiones

Longitud del eje

	Min. 25
	-

