


Válvula de control caracterizada con sensores de control de caudal o potencia, función de control de emergencia y función de monitorización de la potencia y la energía, 2 vías, Bridas, PN 16 (Energy Valve)

- Tensión nominal AC/DC 24 V
- Control proporcional, Con comunicación, híbrido, Nube
- Para circuitos cerrados de agua fría y caliente.
- Para control proporcional en sistemas de tratamiento de aire y de calefacción en la parte de agua.
- Ethernet 10/100 Mbit/s, TCP/IP, servidor web integrado.
- Comunicación a través de BACnet, Modbus, MP-Bus de Belimo o un control convencional.
- Con conexión opcional a la Nube de Belimo
- Monitorización del glicol


**Índice de modelos**

Modelo	DN	V'nom [l/s]	V'nom [l/min]	V'nom [m³/h]	Kvs teor. [m³/h]	PN
EV065F+KBAC	65	8	480	28.8	50	16
EV080F+KBAC	80	11	660	39.6	75	16
EV100F+KBAC	100	20	1200	72	127	16
EV125F+KBAC	125	31	1860	111.6	195	16
EV150F+KBAC	150	45	2700	162	254	16

Kvs teor.: valor teórico de kvs para el cálculo de pérdida de carga

**Datos técnicos**

<b>Datos eléctricos</b>	Tensión nominal	AC/DC 24 V
	Frecuencia nominal	50/60 Hz
	Rango de tensión nominal	AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
	Consumo de energía en funcionamiento	15.5 W (DN 65, 80) 16.5 W (DN 100, 125, 150)
	Consumo energía en reposo	6.5 W
	Consumo de energía para dimensionado	26 VA (DN 65, 80) 29 VA (DN 100, 125, 150)
	Conexión de la alimentación / control	Cable 1 m, 6x 0.75 mm <sup>2</sup>
	Conexión Ethernet	Clavija RJ45
	Funcionamiento en paralelo	Si (tenga en cuenta los datos de funcionamiento)
	<b>Comunicación del bus de datos</b>	Control mediante comunicaciones
Número de nodos		Ver descripción de la interfaz BACnet / Modbus MP-Bus máx. 8
<b>Datos de funcionamiento</b>		
Margen de trabajo Y	2...10 V	
Impedancia de entrada	100 kΩ	
Margen de trabajo Y variable	0.5...10 V	
Señal de salida (posición) U	2...10 V	

<b>Datos de funcionamiento</b>	Nota de señal de salida U	Max. 1 mA
	Señal de posición U variable	0...10 V 0.5...10 V
	Establecimiento de la posición de seguridad	NC/NA o ajustable 0...100% (selector rotativo POP)
	Tiempo de giro con función de seguridad	35 s / 90°
	Nivel de potencia sonora	45 dB(A)
	Nivel de potencia sonora, con función de seguridad	61 dB(A)
	V'max ajustable	30...100 % del V'nom
	Precisión de control	±5% (de 25...100% del V'nom) @ 20°C / Glicol 0% vol.
	Nota de la precisión del control	±10% (de 25...100% del V'nom) @ -10...120°C / Glicol 0...50% vol.
	Caudal controlable mín.	1% del V'nom
	Parametrización	Mediante servidor web integrado / ZTH EU
	Fluido	Agua fría y caliente, con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
	Temperatura del fluido	-10...120°C [14...248°F]
	Presión de cierre Δps	690 kPa
	Presión diferencial Δpmax	340kPa
	Característica de caudal	isoporcentual (VDI/VDE 2173), optimizado en el rango de apertura
	Nota sobre característica de caudal	conmutable a lineal (VDI/VDE 2173)
	Tasa de fuga	estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A (EN 12266-1)
	Conexión a tubería	Bridas según EN 1092-2
	Orientación de instalación	hacia arriba a horizontal (con respecto al vástago)
Mantenimiento	sin mantenimiento	
Accionamiento manual	con pulsador	
<b>Medición de la temperatura</b>	Precisión de la medición de la temperatura absoluta	± 0.35°C @ 10°C (Pt1000 EN60751 Class B) ± 0.6°C @ 60°C (Pt1000 EN60751 Class B)
	Precisión de la medición del delta T	±0.18 K @ ΔT = 10 K ±0.23 K @ ΔT = 20 K
	Resolución	0.05°C
<b>Medición de caudal</b>	Principio de medida	Medición del caudal por ultrasonidos
	Exactitud de la medición	±2% (de 25...100% V'nom) @ 20 °C / 0% vol. de glicol
	Nota de exactitud de la medición	±6% (de 25...100% V'nom) @ -10...120 °C / 0...50% vol. de glicol
	Mín. caudal medible	0.5% del V'nom
<b>Monitorización del glicol</b>	Visor de precisión de repetición	0...40% o >40%
	Precisión de la medición en la monitorización del glicol	±4% (0...40%)
<b>Datos de seguridad</b>	Clase de protección IEC/EN	III, Tensión extra baja de protección (PELV)
	Grado de protección IEC/EN	IP40 IP54 cuando se utiliza una tapa protectora o una arandela protectora para clavija RJ45

**Datos técnicos**

<b>Datos de seguridad</b>	Directiva de equipos a presión	CE según 2014/68/UE
	CEM	CE según 2014/30/UE
	Tipo de acción	Tipo 1.AA
	Tensión de resistencia a los impulsos	0.8 kV
	Grado de polución	3
	Humedad ambiente	Máx. 95% de RH, sin condensación
	Temperatura ambiente	-30...50°C [-22...122°F]
	Temperatura de almacenamiento	-40...80°C [-40...176°F]
<b>Materiales</b>	Cuerpo de la válvula	EN-GJL-250 (GG 25)
	Tubo de medición del caudal	EN-GJL-250 (GG 25), con pintura protectora
	Elemento de cierre	Acero inoxidable AISI 316
	Eje	Acero inoxidable AISI 304
	Sello del eje	EPDM
	Asiento	PTFE, tórica de viton
	Vainas de inmersión	Acero inoxidable AISI 316
<b>Términos</b>	Abreviaturas	POP = posición sin tensión / establecimiento de la posición de seguridad

**Notas de seguridad**


- Este dispositivo ha sido diseñado para su uso en sistemas estacionarios de calefacción, ventilación y aire acondicionado y no se debe utilizar fuera del campo específico de aplicación, especialmente en aviones o en cualquier otro tipo de transporte aéreo.
- Aplicación en exterior: sólo es posible en el caso de que el dispositivo no esté expuesto directamente a agua (de mar), nieve, hielo, radiación solar o gases nocivos y que se asegure que las condiciones ambientales se mantienen en todo momento dentro de los umbrales de acuerdo con la ficha de datos.
- Sólo especialistas autorizados deben realizar la instalación. Cualquier regulación legal al respecto debe ser tenida en cuenta durante la instalación.
- El dispositivo contiene componentes eléctricos y electrónicos y no se puede desechar con los residuos domésticos. Deben tenerse en cuenta todas las normas y requerimientos locales vigentes.


**Características del producto**

**Modo de funcionamiento** El dispositivo para funcionamiento en CVAA está compuesto por cuatro componentes: la válvula de control caracterizada (CCV), el tubo de medición con caudalímetro, los sensores de temperatura y el propio actuador. El caudal máximo ajustado ( $V_{max}$ ) se asigna a la señal de control máxima (normalmente 10 V/100 %). Como alternativa, la señal de control DDC se puede asignar al ángulo de apertura de la válvula o a la potencia requerida en el intercambiador de calor (véase el control de potencia). El dispositivo para funcionamiento en CVAA se puede controlar por señales de comunicación o analógicas. El sensor detecta el fluido en el tubo de medición y es aplicado como valor de caudal. El valor medido se compara con el punto de consigna. El actuador corrige la desviación modificando la apertura de la válvula. El ángulo de giro  $\alpha$  varía en función de la presión diferencial a través del elemento de control (véanse las curvas de caudal).

Con la alimentación se cargarán los condensadores integrados.

Al interrumpirse la alimentación, la válvula se mueve hasta la posición de seguridad (POP) seleccionada por medio de la energía eléctrica almacenada.


Curvas de caudal



Tiempo de precarga (puesta en marcha)

Los actuadores con condensadores requieren un tiempo de precarga. Este tiempo se utiliza para cargar los condensadores a un nivel de tensión utilizable. Esto garantiza que, en caso de interrupción de la alimentación, el actuador se pueda mover en cualquier momento desde su posición actual hasta la posición de seguridad preestablecida. La duración del tiempo de precarga dependerá principalmente del tiempo que se haya interrumpido la tensión.

Tiempo de precarga típico



[d] = Interrupción de la tensión en días  
 [s] = Tiempo de precarga en segundos

	[d]				
	0	1	2	7	≥10
[s]	6	9	11	16	20

Condiciones de entrega (condensadores)

El actuador se descarga por completo tras la entrega de fábrica, de ahí que necesite una carga previa de aproximadamente 20 s antes de la puesta en marcha inicial para que los condensadores alcancen el nivel de tensión necesario.


Establecimiento de la posición de seguridad

Se puede utilizar la posición de seguridad del selector rotativo para ajustar la posición de seguridad deseada 0...100 % en incrementos del 10 %. El selector rotativo siempre hace referencia al rango del ángulo de giro adaptado. En caso de que se produzca una interrupción de la alimentación, el actuador se moverá hasta la posición de seguridad seleccionada.

**Comportamiento de transmisión en el intercambiador de calor**

Comportamiento de transmisión del intercambiador de calor

En función de la construcción, la difusión del calor, las características del fluido y el circuito hidráulico, la potencia  $Q$  puede no ser proporcional con respecto al caudal del agua  $V'$  (curva 1). Con el modelo típico de control de temperatura, se intenta mantener la señal de control  $Y$  proporcional a la potencia  $Q$  (Curva 2). Esta se alcanza gracias a una característica de caudal isoporcentual (Curva 3).



**Ctr. Potencia**

Como alternativa, la señal de control DDC puede asignarse a la potencia de salida necesaria en el intercambiador de calor.

En función de la temperatura del agua y de las condiciones del aire, la Energy Valve garantiza la existencia del caudal de agua necesario para alcanzar la potencia deseada.

Potencia máxima controlable en el intercambiador en el modo de control de potencia:

<b>DN 65</b>	1700 kW
<b>DN 80</b>	2400 kW
<b>DN 100</b>	4200 kW
<b>DN 125</b>	6500 kW
<b>DN 150</b>	9500 kW

**Característica de control**


Los parámetros de control especialmente configurados junto con el preciso sensor de velocidad aseguran una calidad de control estable. Sin embargo, no están indicadas para procesos de control rápidos, es decir, para el control de agua sanitaria.

Control de potencia

$Q'_{nom}$  es la máxima salida de potencia posible del intercambiador de calor.

$Q'_{max}$  es la máxima salida de potencia del intercambiador de calor que se ha ajustado para la señal de control DDC más alta.  $Q'_{max}$  se puede ajustar en un valor comprendido entre el 1 % y el 100 % de  $Q'_{nom}$ .


$Q'_{min}$  0 % (no modificable).



Control del caudal

$V'_{nom}$  representa el máximo caudal posible.

$V'_{max}$  representa el caudal máximo establecido con la señal de control más alta.  $V'_{max}$  se puede ajustar entre 30% y 100% del  $V'_{nom}$ .




**Supresión de caudal residual** Dada la baja velocidad del caudal en el punto de apertura, el sensor no puede medirla dentro de la tolerancia necesaria. Este rango se anula de forma electrónica.

Apertura de la válvula

La válvula permanece cerrada hasta que el caudal requerido por la señal de control DDC se corresponde con el 1 % de  $V'_{nom}$ . El control junto con la característica de caudal se activa después de que este valor se haya excedido.

Cierre de la válvula

El control junto con la característica de caudal se mantiene activo hasta alcanzar el caudal necesario de 1 % del  $V'_{nom}$ . Una vez que el nivel desciende por debajo de este valor, el caudal se mantiene al 1 % del  $V'_{nom}$ . Si el nivel desciende por debajo de un caudal del 0,5 % del  $V'_{nom}$  exigido por la señal de control DDC, la válvula se cerrará.



**Actuadores configurables** Los ajustes de fábrica abarcan las aplicaciones más comunes. Se pueden modificar parámetros individuales con Belimo Assistant 2 o el ZTH EU.

**Comunicación**

La parametrización se puede llevar a cabo mediante el servidor web integrado (conexión RJ45 al explorador web) o mediante comunicación.

Puede encontrar información adicional sobre el servidor web integrado en documentación aparte.

**Conexión "Peer to Peer"**

http://belimo.local:8080

El ordenador debe ajustarse a "DHCP".

Asegúrese de que solo haya activa una

conexión de red.

**Dirección IP estándar:**


http://192.168.0.10:8080

Dirección IP estática

**Contraseña (solo lectura):**

Usuario: «guest»

Contraseña: «guest»



**Inversión de la señal de control**

Puede invertirse en casos de control con señal de control analógica DDC. La inversión provoca una alteración del comportamiento normal; es decir, con una señal de control DDC del 0 %, la regulación se establece en V'máx o Q'máx, y la válvula se cierra con una señal de control DDC del 100 %.

**Equilibrado hidráulico**

El caudal máximo (equivalente al requisito del 100 %) se puede ajustar a través del servidor web integrado en el propio dispositivo de un modo sencillo y fiable, en tan sólo unos pasos. Si el dispositivo está integrado en el sistema de gestión, el equilibrado se puede hacer directamente a través de él.

**Delta-T manager**

Si una batería de frío o de calefacción funciona con una temperatura diferencial demasiado baja y, por tanto, con un caudal demasiado elevado, esto no provocará un aumento significativo de la potencia.

Sin embargo, las máquinas de calor o frío deberán suministrar la energía con un grado de eficiencia menor. Esto implica que las bombas ponen en circulación demasiada agua y aumentan el consumo de energía de forma innecesaria.

Con la ayuda de la Energy Valve, resulta muy fácil descubrir que el funcionamiento se está realizando con una temperatura diferencial demasiado baja que da lugar a un uso poco eficiente de la energía.

Así, se pueden realizar los ajustes de configuración necesarios de un modo rápido y sencillo. La limitación de temperatura diferencial integrada permite al usuario definir un valor límite bajo. La Energy Valve limita el caudal automáticamente para impedir que el nivel descienda por debajo de este valor.


Los ajustes del gestor del Delta-T se pueden realizar directamente en el servidor web o a través de la Nube de Belimo, donde los expertos de Belimo realizan un análisis directo del comportamiento del Delta-T.

Salida de potencia de la calefacción o los registros de refrigeración 1

Diferencia de temperatura entre la alimentación y el retorno 2

Zona de pérdida (saturación de la calefacción o registro de refrigeración) 3

Diferencia de temperatura mínima ajustable 4



**Características del producto**

<b>Combinación analógica - con comunicación (modo híbrido)</b>	Se puede utilizar el servidor web integrado, BACnet, Modbus o MP-Bus para la señal de salida con comunicación con un control convencional por medio de una señal de control analógica DDC.
<b>Función de monitorización de la potencia y de la energía</b>	<p>El dispositivo para funcionamiento en CVAA está equipado con dos sensores de temperatura. Un sensor (T2) está integrado en el tubo de medición, el segundo sensor (T1) está incluido en el sistema, precableado, y debe instalarse «in situ» en el circuito de agua. Los sensores se utilizan para registrar la temperatura del fluido de los conductos de alimentación y de retorno del consumidor (batería de calor/frío). Como también se conoce la cantidad de agua, gracias a la medición del caudal integrada en el sistema, se puede calcular la potencia liberada desde el consumidor. Además, la energía de calefacción/refrigeración también se determina de forma automática, evaluando la potencia en el tiempo.</p> <p>Puede registrar y acceder a los datos actuales, p. ej. temperaturas, caudal, consumos de energía del intercambiador, etc., en cualquier momento por medio de navegadores web o del sistema de comunicación.</p>
<b>Registro de datos</b>	<p>Los datos registrados (registro integrado de datos durante 13 meses) pueden utilizarse para la optimización total del sistema y para la determinación del rendimiento del consumidor (batería de calor/frío).</p> <p>Descargue los archivos en formato csv a través del navegador web.</p>
<b>Nube de Belimo</b>	<p>Cuando la Energy Valve se encuentra conectada a la Nube de Belimo, tiene a su disposición servicios adicionales, por ejemplo, se pueden administrar varios dispositivos a través de Internet. Además, los expertos de Belimo pueden ayudarle a analizar el comportamiento del delta-T o enviarle informes por escrito sobre el rendimiento de la Energy Valve. En determinadas condiciones, se puede prolongar la garantía del producto de acuerdo con las condiciones de venta aplicables. Los "Términos de uso de los servicios de la nube de Belimo" en su versión vigente actual se aplican al uso de los servicios en la Nube de Belimo. Para obtener más detalles, consulte [<a href="http://www.belimo.com/ext-warranty">www.belimo.com/ext-warranty</a>]</p>
<b>Monitorización del glicol</b>	La monitorización del glicol mide el contenido actual de glicol, algo necesario para el funcionamiento seguro y el intercambio de calor optimizado.
<b>Accionamiento manual</b>	Es posible el control manual temporal con pulsador. El engranaje se desembraga y el actuador se desacopla mientras se mantenga pulsado el botón.
<b>Seguridad funcional elevada</b>	El actuador se encuentra protegido contra sobrecargas, no necesita ningún contacto limitador y se detiene automáticamente cuando alcanza el final de carrera.

**Accesorios**

<b>Herramientas</b>	<b>Descripción</b>	<b>Modelo</b>
	Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA	ZTH EU
	Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo	ZK1-GEN
<b>Accesorios eléctricos</b>	<b>Descripción</b>	<b>Modelo</b>
	Arandela para el módulo de conexión RJ, Multipack 50 uds.	Z-STRJ.1
	Calentador de ejes brida F05 (30 W)	ZR24-F05



Instalación eléctrica



**Alimentación del transformador de aislamiento de seguridad.**

Es posible realizar una conexión en paralelo de otros actuadores. Respete los datos de funcionamiento.

El conexionado de la línea para BACnet MS/TP / Modbus RTU deberá instalarse de acuerdo con los reglamentos de RS-485 aplicables.


**Modbus/BACnet:** la alimentación y la comunicación no cuentan con aislamiento galvánico. Conecte la señal a tierra de los dispositivos entre sí.

**Colores de los hilos:**


- 1 = negro
- 2 = rojo
- 3 = blanco
- 5 = naranja
- 6 = rosa
- 7 = gris

**Funciones:**


- C1 = D- = A (hilo 6)
- C2 = D+ = B (hilo 7)



**BACnet MS/TP / Modbus RTU**



**BACnet/IP / Modbus TCP**




Conexión opcional mediante RJ45 (conexión directa al ordenador portátil/conexión mediante Intranet o Internet) para acceder al servidor web integrado

Otras instalaciones eléctricas


Funciones con parámetros específicos (es necesario realizar la parametrización)

Mandos imperativos y limitador con 24 V DC y contactos de relé (con control convencional o modo híbrido)




- 1) Control de posición
- 2) Control del caudal
- 3) Control de potencia


BACnet MS/TP / Modbus RTU con punto de consigna analógico (modo híbrido)




BACnet/IP / Modbus TCP con punto de consigna analógico (modo híbrido)



MP-Bus, alimentación a través de una conexión a 3 hilos




MP-Bus con conexión a 2 hilos, alimentación local




Máx. 8 nodos de MP-Bus adicionales

MP-Bus con punto de consigna analógico (modo híbrido)



Controles de funcionamiento e indicadores



**1** Visor LED verde

Apagado:	Sin alimentación o error de conexionado
Encendido:	En funcionamiento
Intermitente:	Comunicación interna (válvula/sensor)

**2** Cubierta, botón POP

**3** Botón POP

**4** Escala para ajuste manual

**6** Pulsador y visor LED amarillo

Encendido:	Proceso de adaptación o sincronización activo
Parpadeo:	Función POP activa
Apagado:	No en funcionamiento, tiempo de precarga de SuperCap, fallo de SuperCap
Pulsar botón:	Activa la adaptación del ángulo de giro, seguida del modo estándar

**7** Pulsador para desembrague manual


Pulsar botón:	Desembrague del engranaje, parada del motor, accionamiento manual posible
Soltar botón:	Embrague del engranaje, seguido del modo estándar

**8** Conector de servicio

Para la conexión de herramientas de servicio y parametrización


Controles de funcionamiento e indicadores

Establecimiento de la posición de seguridad    Establecimiento de la posición de seguridad (POP)



Notas de instalación

**Orientación de instalación permisible** La válvula de bola se puede instalar en horizontal hacia arriba. No está permitido montar la válvula de bola suspendida, es decir, con el eje apuntando hacia abajo.



**Ubicación de la instalación en retorno** Se recomienda la instalación en el retorno.

**Requisitos de calidad del agua** Deben respetarse los requisitos de calidad del agua especificados en la VDI 2035. Las válvulas de Belimo son dispositivos de regulación. Para que sigan funcionando correctamente a largo plazo, deben mantenerse sin residuos (p.ej., gotas de soldadura durante la instalación). Se recomienda la instalación de un filtro adecuado.

**Calentador de eje** En aplicaciones de agua fría y aire ambiente caliente y húmedo puede generarse condensación en los actuadores. Esto puede provocar la corrosión del engranaje del actuador y que este se rompa. En este tipo de aplicaciones, se recomienda el uso de un calentador de eje.


El calentador de eje solo debe activarse cuando el sistema esté en funcionamiento, ya que no cuenta con un regulador de temperatura.

**Mantenimiento** Las válvulas de bola, los actuadores rotativos y los sensores no necesitan mantenimiento. Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento en el elemento de control final, es esencial aislar el actuador rotativo de la alimentación (desconectando el cableado eléctrico si fuera necesario). También se deberán apagar todas las bombas situadas en el circuito de tuberías que corresponda y cerrar las válvulas de sector adecuadas (de ser necesario, deje que todos los componentes se enfríen primero y reduzca siempre la presión del sistema hasta la atmosférica).

El sistema no se debe volver a poner en servicio hasta que se hayan vuelto a montar correctamente la válvula de bola y el actuador rotativo conforme a las instrucciones y hasta que un profesional debidamente cualificado haya rellenado la tubería.

**Sentido del flujo** Deberá respetarse el sentido del flujo que se especifica por medio de una flecha en el cuerpo, ya que, de lo contrario, se produciría una medición incorrecta del caudal.

**Sección de entrada** Para alcanzar la precisión de medición especificada, se debe instalar una sección de remanso o sección de entrada en la dirección del caudal aguas arriba desde el sensor de caudal. Su dimensión debe ser de al menos 5x DN.



**Montaje de la vaina de inmersión y del sensor de temperatura**


La válvula está equipada con dos sensores de temperatura:

- T2: un sensor ya instalado en la unidad de la válvula.
- T1: el segundo sensor debe montarse en la instalación delante del consumidor (válvula en la línea de retorno; recomendado) o después del consumidor (válvula en la línea de impulsión). La vaina de inmersión necesaria se suministra con la válvula.

El sensor de temperatura ya se encuentra cableado a la válvula.

Nota:

El cable situado entre la unidad de la válvula y el sensor de temperatura no se puede acortar ni alargar.



**Notas de instalación**

**Instalación split** La combinación de actuador para válvulas puede montarse por separado del caudalímetro. Debe respetarse el sentido del flujo de ambos componentes.

**Notas generales**

**Presión diferencial mínima (pérdida de carga)** La presión diferencial mínima requerida (pérdida de carga a través de la válvula) para alcanzar el caudal V'max deseado se puede calcular con la ayuda del valor teórico de Kvs (véase el índice de modelos) y la fórmula que se menciona a continuación. El valor calculado depende del caudal máximo requerido V'máx. La válvula compensa automáticamente las presiones diferenciales superiores.

Fórmula

$$\Delta p_{\min} = 100 \times \left( \frac{V'_{\max}}{K_{vs \text{ theor.}}} \right)^2$$

$\Delta p_{\min}: \text{kPa}$

$V'_{\max}: \text{m}^3/\text{h}$

$K_{vs \text{ theor.}}: \text{m}^3/\text{h}$

Ejemplo (DN 100 con el caudal máximo deseado = 50% del V'nom)

EV100F+KBAC

$K_{vs \text{ theor.}} = 127 \text{ m}^3/\text{h}$

$V'_{\text{nom}} = 1200 \text{ l/min}$

$50\% * 1200 \text{ l/min} = 600 \text{ l/min} = 36 \text{ m}^3/\text{h}$


$$\Delta p_{\min} = 100 \times \left( \frac{V'_{\max}}{K_{vs \text{ theor.}}} \right)^2 = 100 \times \left( \frac{36 \text{ m}^3/\text{h}}{127 \text{ m}^3/\text{h}} \right)^2 = 8 \text{ kPa}$$

**Comportamiento en caso de fallo del sensor** En caso de error del sensor de caudal, la Energy Valve pasará de control de alimentación o de caudal a control de posición (se desactivará el gestor del Delta-T).

En cuanto desaparezca el error, la Energy Valve volverá al ajuste de control normal (gestor del Delta-T activado).

**Dimensiones**

Dimensiones



Si  $Y < 180 \text{ mm}$ , la extensión de la manivela deberá desmontarse según sea necesario.

Type	DN	L [mm]	H [mm]	D [mm]	d [mm]	K [mm]	X [mm]	Y [mm]	 kg
EV065F+KBAC	65	379	243	185	4 x 19	145	265	150	26
EV080F+KBAC	80	430	250	200	8 x 19	160	270	160	32
EV100F+KBAC	100	474	252	230	8 x 19	180	275	175	46
EV125F+KBAC	125	579	259	255	8 x 19	210	280	190	60
EV150F+KBAC	150	651	269	285	8 x 23	240	290	200	74

**Documentación complementaria**

- Conexiones de herramientas
- Descripción de la interfaz BACnet
- Descripción de la interfaz Modbus
- Descripción de los valores de Data-Pool
- Resumen de socios colaboradores MP
- Glosario MP
- Introducción a la tecnología MP-Bus
- Notas generales para la planificación de proyectos
- Instrucciones sobre el servidor web