

Válvulas de globo con rosca NPT

- , ANSI clase 250, hasta 400 psi por debajo de 150°F, kits disponibles para reguarnecer, ANSI Clase VI



5 años garantía

Resumen de tipos

Tipo	DN
G215S-F	15

Datos técnicos

Datos de funcionamiento	Tamaño de válvula [mm]	0.5" [15]
	Ruta de mam	agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
	Rango de temp. del fluido (agua)	20...338°F [-7...170°C]
	Rango de temp. del fluido (vapor)	32...338°F [0...170°C]
	Clasificación de presión corporal	ANSI clase 250, hasta 400 psi por debajo de 150°F
	Característica de flujo	igual porcentaje modificado
	Tasa de fuga	ANSI Clase VI
	Conexión a tubería	Rosca interna NPT (hembra)
	Nombre del edificio/Proyecto	kits disponibles para reguarnecer
	Niveles de estructura web	100:1
	Presión diferencial máxima (agua)	50 psi [345 kPa]
	Presión diferencial máx. (vapor)	50 psi [345 kPa]
	Patrón de flujo	2 vías
	Rango de flujo controlable	eje arriba - A – AB abierto
	Cv	1.3
	Maximum Inlet Pressure (Steam)	100 psi [690 kPa]
	Materiales	Cuerpo de la válvula
Centro de descarga		Acero inoxidable AISI 316
Eje		Acero inoxidable 316
Sello del eje		Tórica de EPDM
Asiento		Acero inoxidable AISI 316
Suitable actuators	Sin función de protección a prueba de fallas	LVB(X)
	Muelle	LF
	Función de falla segura eléctrica	LVKB(X)


Notas de seguridad



- ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo al plomo que es conocido en el estado de California como causante cáncer y daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.p65warnings.ca.gov
- La válvula ha sido diseñada para su uso en sistemas estacionarios de calefacción, ventilación y aire acondicionado y no debe usarse fuera del campo de aplicación especificado, especialmente en aviones o en cualquier otro medio de transporte aéreo.
- Solo especialistas autorizados deben realizar la instalación. Durante la instalación deben tenerse en cuenta las normativas legales o institucionales.
- La válvula no contiene ninguna pieza que pueda ser reemplazada o reparada por el usuario.
- Al determinar la característica de caudal de los dispositivos controlados, se deben observar las directivas reconocidas.


Notas de instalación

Dirección del flujo Debe respetarse el sentido del flujo que se especifica con una flecha en la carcasa, de lo contrario, podría dañarse la válvula.



Dibujos dimensionales

Tipo	DN	Peso
G215S-F	15	2.1 lb [0.97 kg]



A	B	Sales Organizations	D	E	F
7.91" [200]	3.4" [86]	9.7" [247]	8.2" [208]	1.2" [30]	4.9" [125]

Dibujos dimensionales

