



2 años garantía

**Resumen de tipos**

Tipo	DN
ZONE320N-35	20

**Datos técnicos**

<b>Datos de funcionamiento</b>	Tamaño de válvula [mm]	0.75" [20]
	Ruta de mam	agua fría o caliente, hasta 50% de glicol
	Rango de temp. del fluido (agua)	32...212°F [0...100°C]
	Clasificación de presión corporal	300 psi
	Presión de cierre Δps	30 psi
	Característica de flujo	on/off, divergente
	Patrón de flujo	3 vías
	Tasa de fuga	ANSI Clase III 0.1%
Cv	3.5	
<b>Materiales</b>	Cuerpo de la válvula	Latón forjado
	Sellado de la carcasa	EPDM
	Eje	acero inoxidable
	Asiento	EPDM
	Conexión a tubería	NPT
<b>Suitable actuators</b>	Muelle	ZONE


**Características del producto**

**Aplicación** Esta válvula se usa típicamente en unidades fan coil, zócalos u otras aplicaciones hidráulicas donde se requiere una operación a prueba de fallas en el control de 2 cables. Esta válvula es adecuada para su uso en un sistema hidráulico con caudal variable o constante.

Esta válvula está diseñada para encajar en áreas compactas donde se requiere encendido / apagado o control usando 24 V o 120 V.

**Dibujos dimensionales**

Tipo	DN	Peso
ZONE320N-35	20	1.32 lb [0.60 kg]



A	B	C	D	E	F
4.0" [102]	2.8" [70]	3,5" [89]	5.0" [127]	1.2" [30]	1,2" [31]