

VAV-Universal, solution de commande modulaire avec capteur de Δp intégré pour les fluides contaminés. Peut être combiné avec un servomoteur de registre adapté de manière optimale à l'application VAV/gaine sous pression. Champ d'application : équipements techniques des bâtiments, systèmes de CVC

- Application : unités VAV/CAV ou régulation de la pression de gaine dans les zones de confort et les zones avec air contaminé
- Capteur à membrane statique Belimo M1
- Plage fonctionnelle de pression différentielle 0...600 Pa
- adapté au servomoteur ...-VST
- Commande Communication, hybride, Modulant (0/2...10 V)
- Communication via BACnet MS/TP, Modbus RTU ou Belimo MP-Bus
- Conversion signaux capteur
- Raccordement d'outils : fiche de service, interface NFC







Caractéristiques techniques

valeurs electrique	e
--------------------	---

Bus de communication de données

Données fonctionnelles

Tension nominale	AC/DC 24 V
Fréquence nominale	50/60 Hz
Plage de tension nominale	AC 19.228.8 V / DC 21.628.8 V
Puissance consommée en service	1.5 W
Puissance consommée pour dimensionnement des câbles	2 VA plus servomoteur VST connecté
Note sur la puissance consommée pour dimensionnement des câbles	Imax 20 A @ 5 ms, servomoteur inclus
Racc. d'alim. / commande	Borniers 2.5 mm ²
Entrée capteur S1	Raccordement d'un capteur externe (passif / actif / commutateur)
Raccordement du servomoteur (I) (M)	AC/DC 24 V, raccordement PP pour servomoteur VST
Produits communicants	BACnet MS/TP Modbus RTU MP-Bus
Nombre de nœuds	BACnet / Modbus voir description de l'interface MP-Bus max. 8
Plage de service Y	210 V
Impédance d'entrée	100 kΩ
Plage de service Y variable	010 V
Info. sur le signal de recopie U	Max. 0.5 mA Options: volume/Δp/position
Signal de recopie U variable	010 V Début 08 V Fin 210 V
Commande forcée	z1 arrêt moteur/registre OUVERT (AC/DC 24 V)

Paramétrage

z2 registre FERME/MAX (AC/DC 24 V)

via Belimo Assistant 2



Caractéristiques techniques

Données de mesure	D)on	nées	de	mesure
-------------------	---	-----	------	----	--------

Données de sécurité

Technologie de mesure	Capteur à membrane statique Belimo M1
Orientation de l'installation	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Orientation de l'installation	indépendant de la position, aucune réduction à zéro nécessaire
Plage fonctionnelle de pression différentielle	0600 Pa
Pression de système max	1500 Pa
Pression d'éclatement	±7 kPa
Compensation de hauteur	Réglage de la hauteur du système pour la mesure du débit volumétrique (plage de 03 000 m au-dessus du niveau de la mer)
Condition de mesure de l'air	050 °C/595 % RH, sans condensation
Tube de raccordement de pression	Diamètre d'embout 5,3 mm pour tube de pression (diamètre intérieur 5 mm)
Classe de protection CEI/EN	III, Basse Tension de sécurité (SELV)
Classe de protection - Standard UL	III, Basse Tension de sécurité (SELV)
Bloc d'alimentation UL	Class 2 Supply
Indice de protection IEC/EN	IP42
Indice de protection NEMA/UL	NEMA 1
Boîtier	UL Enclosure Type 1
Conformité UE	Marquage CE
Certification CEI/EN	IEC/EN 60730-1
UL Approval	cULus selon UL60730-1, CAN/CSA E60730-1
UL 2043 Compliant	Suitable for use in air plenums per Section 300.22(C) of the NEC and Section 602 of the IMC
Type d'action	Type 1
Tension d'impulsion assignée d'alimentation/ de commande	0.8 kV
Degré de pollution	2
Humidité ambiante	Max. 95% RH, sans condensation
Température ambiante	050°C [32122°F]
Température d'entreposage	-4080°C [-40176°F]
Entretien	sans entretien
Poids	0.33 kg

Consignes de sécurité



Poids

- L'appareil ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles spécifiées, surtout pas dans les avions ou dans tout autre moyen de transport aérien.
- L'installation est effectuée uniquement par des spécialistes agréés. Toutes réglementations légales ou institutionnelles relatives au montage doivent être observées durant l'installation.
- L'appareil ne peut être ouvert qu'en soulevant le couvercle. Il ne contient aucune pièce pouvant être remplacée ou réparée par l'utilisateur.
- L'appareil contient des composants électriques et électroniques, par conséquent, ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. La législation et les exigences en vigueur dans le pays concerné doivent absolument être respectées.



Caractéristiques du produit

Application

Le régulateur VAV-Universal VRU-M1-BAC est utilisé pour les applications de confort ainsi que les zones de travail sensibles avec des fluides contaminés pour le réglage de la pression indépendant de la pression des unités VAV, pour l'enregistrement d'un débit volumétrique ou pour la régulation de la pression dans les gaines. Voir la bibliothèque des applications pour une description.

Mesure de la pression

Le capteur de pression différentielle M1 intégré est également adapté aux très petits débits volumétriques. La technologie de capteurs sans entretien permet une large gamme d'applications dans le domaine du confort CVCA, telles que les immeubles résidentiels, les bureaux, les hôtels, etc., ainsi que dans des zones de travail sensibles telles que les hôpitaux, les salles blanches, etc.

Servomoteurs

Pour les différentes applications et conceptions de registres, sont disponibles plusieurs variantes de servomoteurs avec des temps de course de 2.5...120 s.

Modes de commande

Débit volumétrique (VAV/CAV), pression dans la gaine (STP) ou commande de position (boucle ouverte)

Application volume d'air variable (VAV)

Commande de volume d'air variable dans la plage V'min...V'max, en fonction de la demande via un réglage de référence proportionnel (analogique ou bus), par exemple température ambiante, régulateur de CO₂ pour une climatisation économe en énergie de certaines pièces ou zones.

V'nom, Δp à V'nom

Paramètres de calibration, adaptés l'unité VAV ou à l'appareil de prise de pression différentielle utilisé

Plage de réglage Δp à V'nom : 38...500 Pa

V'max (Max)

Débit volumétrique de fonctionnement maximum, réglable sur 20...100 % V'nom

V'min (Min)

Débit volumétrique de fonctionnement minimum, réglable sur 0...100 % V'nom

Volume d'air constant de l'application (CAV)

Régulation du débit volume constant. Si nécessaire, via une commutation par étapes (contacts de commutation) pour les applications à débit volume constant.

Étapes: FERMETURE/Min/Max/OUVERTURE

Application mesure du débit volumétrique

Mesure d'un débit volumétrique, par exemple pour la sommation ou comme mesure de point de consigne pour une boîte à extraction d'air classique. Emetteur, sans servomoteur de registre

V'nom, Δp à V'nom

Paramètres de calibration, adaptés à l'appareil de mesure/l'appareil de prise de pression différentielle

Plage de réglage Δp à V'nom : 38...500 Pa

Commande de position de l'application (boucle ouverte)

Commande de position pour l'intégration de VRU-..-BAC dans une boucle de commande VAV externe. Unité d'émetteur et de servomoteur.

Plage

max.: 20...100 % de la gamme de rotation

Plage

min.: 0...100 % de la gamme de rotation



Caractéristiques du produit

Application pression de conduit (STP)

Contrôle de la pression du canal ou du tronçon en fonctionnement par paliers (contacts de commutation) : CLOSE / P'min / P'max ou spécification de la valeur P'min...P'max de Δp via une variable de commande continue (analogique ou bus).

Limite de commande inférieure (STP) 20 Pa (à partir du micrologiciel V 1.04-xxxx, pour les versions plus anciennes : 38 Pa)

P'nom

Paramètres de calibration: 38...600 Pa

P'max

Pression de fonctionnement maximum, réglable P'min ...100 % de P'nom

P'min

Pression de fonctionnement minimum, réglable 20 Pa ...100 % de P'nom

Ventilation régulée à la demande (DCV)

Sortie du signal de demande (position du registre) vers le système d'automatisation de niveau supérieur – fonction régulation de la demande de ventilation.

Fonctionnement Bus

Grâce à la fonctionnalité multi-bus du VRU-...-BAC, les régulateurs VAV-Universel peuvent être facilement intégrés dans un système de bus. L'interface de communication est définie sur le système à l'aide de l'application Belimo Assistant 2 : BACnet MS/TP, Modbus RTU, Belimo MP-Bus.

Un mode hybride est disponible en option pour BACnet MS/TP et Modbus RTU, intégration bus combinée à une commande analogique.

En mode bus, un capteur (0...10 V/passif) peut être connecté en option, par exemple un capteur de température ou un contact de commutation, pour l'intégration dans le système de bus de niveau supérieur.

Mode de compatibilité application MP-Bus :

Standard / VRP-M

Standard / VRP-M:

Le VRU-..-BAC est basé sur le nouveau modèle de pool de données MP de Belimo.


Si le VRU-..-BAC est utilisé en remplacement du VRP-M dans un système MP-Bus existant, le VRU-..-BAC peut être réglé sur la fonction VRP-M avec le paramètre de mode de compatibilité. Voir les instructions : VAV-Universal - système MP-Bus existant : remplacez VRP-M par VRU-..-BAC.

Paramètres de fonctionnement

Modes de commande

Débit volumétrique (VAV/CAV), pression dans la gaine (STP – limite de commande inférieure 20 Pa) ou commande de position (boucle ouverte)

Paramètres de fonctionnement Min/Max/Nom



Valeur nominale (réglage OEM) Nom Plage de réglage Min 1 Plage de réglage Max 2 Recopie U 0...100 % Nom 3 Commande Y Min...Max 4

Outils de fonctionnement et de service

Belimo Assistant 2



Accessoires

Outils	Description	Références
	Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC	ZTH EU
	Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage.	Belimo Assistant 2
	Convertisseur Bluetooth / NFC	ZIP-BT-NFC
Accessoires électriques	Description	Références
	Fiche de connexion factice pour fiche de connexion VST, Emballage multiple 25 pièces	ZG-VRU01
	Fonctions complètes ZIP-BT-NFC à partir de la date de production 2019-	10-15

Installation électrique




Alimentation par transformateur d'isolement de sécurité.


Le câblage du BACnet MS/TP / Modbus RTU doit être effectué conformément à la réglementation RS-485 en vigueur.

Modbus / BACnet : l'alimentation et la communication ne sont pas isolées galvaniquement. Connectez les signaux de mise à la terre des dispositifs entre eux.

AC/DC 24 V, proportionnel (VAV)



AC/DC 24 V, séquence de commande (CAV)



Règle de priorité – Commande analogique à volume d'air variable (a)

- 1. z1
- 2. z2
- 3. a) adaptationb) synchronisation
- 4. proportionnel Y: min...max

(voir commande forcée z1/z2)

Commande forcée « FERMER le registre » si le signal de référence Y (en mode 2...10 V) : < 0.3 V = FERMER le registre > 0.3...2 V = V'min 2...10 V = V'min...V'max

Règle de priorité – Séquence de commande analogique par étape CAV (b)

- 1. z1
- 2. z2
- 3. a) adaptationb) synchronisation
- 4. Étapes Y: FERMÉ-MIN-MAX

(voir commande forcée z1/z2)

Contact 2-3 = MAX 3 non revêtu = MIN Contact 1-3 = FERMETURE (Mode 2...10 V)

MIN (Mode 0...10 V)



Installation électrique

AC/DC 24 V, commande forcée z1/z2

Commande forcée z1

Contact 11-9 = Moteur ARRÊT Contact 11-10 = Registre OUVERTURE

Commande forcée z2

Contact 12-13 = Registre FERMÉ Contact 12-14 = MAX


11/12 non revêtu = règle de priorité


a/b/c/d/e

Autres installations électriques


Fonctions avec paramètres spécifiques (CCP)

MP-Bus





Topologie du réseau MP-Bus



Il n'y a pas de restrictions dans la façon de câbler (en étoile, en boucle, « arbre », ou formes mixtes admises).

Alimentation et communication par le même câble à 3 fils

- pas de protection ou torsion nécessaire
- pas de bornier ou résistance terminale requis

Règle de priorité pour la commande du MP-Bus (c)


- 1. z1
- 2. z2
- 3. Surveillance de bus
- 4. a) adaptation
 - b) synchronisation
- 5. Étape Y : servomoteur FERMÉ/

MIN/MAX

- 6. Priorité au bus
- 7. Point de consigne de bus :

min...max

BACnet MS/TP / Modbus RTU



Règle de priorité de commande BACnet/Modbus (d)


- 1. z1
- 2. z2
- 3. Surveillance de bus
- 4. a) adaptation
- b) synchronisation
- 5. Priorité au bus
- 6. Point de consigne de bus : min...max



Autres installations électriques

Fonctions avec paramètres spécifiques (CCP)

BACnet MS/TP / Modbus RTU avec point de consigne analogique (mode hybride)



Règle de priorité de mode hybride BACnet/Modbus (e)


- 1. z1
- 2. z2
- 3. Surveillance de bus
- 4. a) adaptationb) synchronisation
- 5. Priorité au bus
- 6. Étape Y : servomoteur FERMÉ/


MIN/MAX

7. Point de consigne de bus :

min...max

Raccordement capteur passif (fonctionnement bus)







1)	2)
200 Ω2 kΩ	0.5 Ω
2 kΩ10 kΩ	2.7 Ω
10 kΩ55 kΩ	14.7 Ω


1) Plage de résistance
2) Résolution
Une compensation de la valeur
de mesure est recommandée
Adapté à Ni1000 et Pt1000
Capteurs Belimo correspondants
01DT-..


Raccordement capteur actif (fonctionnement bus)





Raccordement contact de commutation (fonctionnement bus)





Exemple:

- capteurs de température actifs
- Générateur de point de consigne
- Capteur d'humidité

Caractéristiques du contact de commutation :

Le commutateur doit être capable de commuter un courant de 10 mA à 24 V précisément.

Exemple:

- capteur de dP
- contact de fenêtre



Aperçu des paramètres et des outils



Operating data

			Appl	n		Tool		Authori- sation		
Parameter/Function Uni	Unit/Value	Function/Description/(Area)		Vol. measurement	Position control	Air duct pressure	Assistant app	PC-Tool	тнеп	Expert/0EM
Overview										
Position	String	Plant designation (64 Z./ZTH 10 Z.)	X	Χ	Χ	Χ	r	r	r	
Series number	XXXXX-XXXXX-XXX	Series number VRU	X	X	X	X	r	r	r	
Voltage source	24 V/-		X	X	X	X	r			
Туре	VRU-M1-BAC		X	X	X	X	r	r		
Application	Volumetric flowMeasure volumetric flowAir duct pressure	Application setting (OEM setting)	X	X	X	X	r	r	r	
Control function	VAV-CAV/Position control	Control function (OEM setting)	X		_X		r	<u>r</u>	<u>_r</u>	
Designation	String	Model designation unit/Damper (OEM, 16 Z.)	X	X	X	X	r	r	_	
Setpoint	VAV: m³/h/l/s/cfm (ZTH: %) Position: % Δp: Pa (ZTH: %)	Show live data dependent on the selected application	X	-	X	Χ	Х	Х	Х	
Actual value	VAV: m³/h/l/s/cfm (ZTH: %) Position: % Δp: Pa (ZTH: %)	Show live data dependent on the selected application	X	Х	X	X	Х	Х	Х	
Damper position	0100%	Show live data	X		X	X	X	X	X	
Override control	Auto/min./max./ OPEN/CLOSE/Motor stop/ Nom	Temporary override function (Tool override)	X		X	X	Х	Х		
Actuator	Adaption, synchronisation	Trigger adaption, synchronisation	X		X	X	X			. <u>—</u>
Transmit setting data		System documentation	X	X		X		X	-	
Save setting data		Save setting in file	X	X	X	X		X	. ———	
Trend display	Setpoint, actual value, damper position	Commissioning, validation, service	X			X	Х	Х		
Trend display	Actual value (volumetric flow)	Commissioning, validation, service		X			X	X		
Transmit trend data		Commissioning, validation, service	X	X	X	X		X		
Diagnosis – Evaluation	Status									
Actuator		aged/Actuator blocked/Setting range does not match the application	X		X	Χ	Х	Х		
Sensor	OK/Δp sensor incorrectly conn measuring range/Δp sensor er	ected/Measuring value outside ror	X	X	X	X	Х			
Volumetric flow / Air duct pressure	OK/Setpoint not reached		X	X	X	X	Х			
Bus	OK/Bus watchdog triggered		X	Χ	Χ	Χ	Х			
Diagnosis - Installation	Unit/Value	Function/Description/(Area)								
Voltage source	24 V/de-energised		X	_X	X	X	_X			
Operating time	<u>h</u>	Device connected to supply	X	X	X	X	_X	_X		
Active time	<u>h</u>	Device in motion	X		X	_X	_X	_X		
Software Version		VRU - Firmware Version	X	Χ	Χ	Χ	X	X		

Availability: VAV-Universal components incl. replacement devices are only available from manufacturers of VAV units (OEM).

Authorisations: [E - Expert Mode] - Functionally relevant settings are only accessible via the Expert Mode of the Belimo Assistant App.

- Legend X Ap Application supports function/Parameter Tool: Read
- w Tool: Write
- Tool: Does not support parameter
- Only visible in Expert Mode



Configuration

			Application				Tool	Authori- sation		
Parameter/Function	Unit/Value	Function/Description/(Area)	VAV/CAV	Vol. measurement	Position control	Air duct pressure	Assistant app	PC-Tool	ZTH EU	Expert/0EM
VAV unit /Dust pressure con	ntrol damper – manufacturer parame	toro (OEM voluce – not voriable)								
Application	Volumetric flow Measure volumetric flow Air duct pressure	Application setting					r	r	r	0
Designation	Text string	Model designation unit/Damper (16 Z.)	X	X	X	X	r		_	0
V'nom	m³/h/l/s/cfm	Volumetric flow nominal value	X	X	X		r	 	r	0
Δp @ V'nom	Pa	Calibration VAV unit [38500 Pa]	- X	X	X	_	r	r ·	<u> </u>	0
P'nom	– Pa	Nominal value Δp STP [38600 Pa]	- /			X	r	r ·	r	0
SN actuator	XXXXX-XXXXX-XXX	Actuator serial number	X		X	X	r	<u> </u>	<u> </u>	
Direction of rotation	ccw/cw	Actuator direction of rotation setting	X		X	X	r/w	r/w		E
Range of rotation	Adapted/programmed	Actuator Adapted/programmed 3095°	X		X	X	r/w	r/w	_	E
Power on behaviour	No action/Synch. / Adaption	Actuator power-on behaviour	X		X	X	r/w	r/w	_	Е
Suppress damper leakage	OFF/ON	Retrofit application, damper leakage	X				r	r	_	0
NFC interface	ON/OFF	NFC communication for app access	X	X	X	X		r	_	0
Configuration - Project spe	ecific settings		_							
Position	Text string	Plant designation (64 Z./ZTH 16 Z.)	Х	Х	Х	Х	r/w	r/w	r	_
max.	m³/h / l/s / cfm % (Position) Pa (ZTH: %)	VAV/CAV >V'min100% V'nom Damper position (Pos.Cntrl.) >Min100% Δp step max >P'min100% P'nom 1)	×	X	X	X	r/w	r/w	r/w	
min.	m³/h / l/s / cfm % (Position) Pa (ZTH: %)	VAV/CAV 0100% V'nom Damper position (Pos.Cntrl.) 0100% Δp step min 20 Pa100% P'nom ¹⁾	X	X	X	X	r/w	r/w	r/w	
Height compensation	ON/OFF	Switch function on/off	X	X	X		r/w	r/w	_	Е
Altitude of installation	0 m	compensates Δp and volumetric flow values to the set altitude of installation (above sea level)	X	X	X		r/w	r/w	_	Е
Function	VAV-CAV/Position control	Control function	X		X		r/w	r/w	_	Е
Room-pressure cas- cade	OFF/ON	VAV: Secondary circuit room pressure cascade	Х				r/w	r/w	_	Е
Setpoint	Analogue/Bus	Analogue and hybrid mode/Bus	X	X	X	X	r/w	r/w		Е
Setpoint offset	0%	VAV: ±5% compensation ETA unit	Х				r/w	r/w	_	Е
Reference signal Y	210 V/010 V/adjustable	Setting for VAV control	Χ		Χ	X	r/w	r/w	_	Е
Feedback type	Volumetric flow/Δp/Position	VAV: Volume/Δp/Damper position Pressure: Δp/Damper position	X	(X)	X	X	r/w	r/w	_	Е
Feedback U	210 V/010 V/adjustable	Setting U signal	Χ	X	X	X	r/w	r/w	_	Е

¹⁾ STP application - Lower control limit: 20 Pa (from firmware V 1.04-xxxx, older firmware versions: 38 Pa).

Availability: VAV-Universal components incl. replacement devices are only available from manufacturers of VAV units (OEM).

Authorisations: [E - Expert Mode] - Functionally relevant settings are only accessible via the Expert Mode of the Belimo Assistant App.

Application supports function/Parameter Tool: Read

Tool: Write

Tool: Does not support parameter

Only visible in Expert Mode



Aperçu des paramètres et des outils

Bus parameter

				Tool				
Parameter/Function	<u>Unit/Value</u>	Function/Description/(Area)	Assistant app	PC-Tool	ZTHEU	Expert/0EM		
Configuration – Communi	cation							
Bus protocol	BACnet MS/TP/Modbus/MP		r/w	_	_	Е		
Bus protocol	BACnet MS/TP							
MAC address	0127		r/w		_	Е		
Baud rate	9600//115200		r/w	_	_	Е		
Terminating resistor	OFF/ON		r/w	-	_	Е		
Instance number	04194304		r/w	_	_	Е		
Device name	VAV-Universal	(32 Z.)	r/w			Е		
Max. master	0127	-	<u>r/w</u>	_	_	E		
Bus protocol	Modbus RTU							
Address	1247		r/w	_	_	Е		
Baud rate	9600//115200		r/w	_	_	Е		
Terminating resistor	OFF/ON		r/w	_	_	Е		
Parity	1-8-N-2/E-1/0-1/N-1		r/w		_	Е		
Bus protocol	MP-Bus							
MP address	PP/MP18	PP (MP off)/MP18	r/w	r/w	_	E		
Bus fail position	0%	0100% (minmax)	r/w	_	_	E		
Compatibility mode	Default/VRP-M ¹⁾	Default: Belimo MP datapool device VRP-M: as VRP-M replacement in existing MP system ¹⁾	r/w	r/w	_	E		

Note:

Nefer to instructions: VAV-Universal – MP-Bus existing system: Replace VRP-M with VRU-..-BAC

Availability:

VAV-Universal components incl. replacement devices are only available from manufacturers of VAV units (OEM).

Authorisations:

 $[{\sf O}-{\sf OEM},{\sf Manufacturer\ Mode}]-{\sf VRU\ controllers}$ are calibrated and parameterised by the unit manufacturer according to the application and project. These settings can only be changed by the manufacturer. $[{\sf E}-{\sf Expert\ Mode}]-{\sf Functionally\ relevant\ settings}$ are only accessible via the Expert Mode of the Belimo Assistant App.


Legend:

X Application supports function/Parameter

- r Tool: Read
- w Tool: Write
- Tool: Does not support parameter
- O Access only with OEM authorisation
- E Only visible in Expert Mode



Éléments d'affichage et de commande



1 Bouton poussoir et affichage LED en vert

Allumé : en fonctionnement (alimentation ok)

Clignotant : en attente d'information sur l'état Belimo Assistant 2

Pression du déclenche l'adaptation de l'angle de rotation, suivi du mode standard

bouton:

2 Bouton poussoir et affichage LED en jaune

Clignotant : adressage MP

Pression du bouton : confirmation de l'adressage

3 Prise de service

Pour la configuration du raccordement et les outils de réglage

4 Interface NFC

Belimo Assistant 2, via l'interface NFC (Android) ou avec convertisseur ZIP-BT-NFC pour connexion bluetooth (téléphone iOS et Android)

5 Plaque de montage

Pour ZIP-BT-NFC (aimant)

6 Raccordement (I) (M)
Pour servomoteur ..-VST

7 Bouchon d'obturation II

8 Raccordement capteur Δp

6 mm (diamètre intérieur du tube 5 mm)

9 Embout de câble M16 (couple de serrage 3 Nm)



Notes d'installation

Situation d'installation

Montage de l'équipement de contrôle VAV-Universel :

L'ensemble VAV-Universel est monté sur l'unité VAV en usine par le fabricant de l'unité VAV, le servomoteur est raccordé au régulateur de la VRU, réglé et calibré.

Installation de l'unité VAV:

L'unité VAV doit être installée conformément aux spécifications du fabricant de l'unité VAV.

Spécifications d'installation du capteur Δp :

Aucune restriction, mais il faut éviter que de la condensation puisse s'écouler dans le capteur et y rester.

Accessibilité des équipements de commande :

L'accessibilité des équipements de commande doit être garantie à tout moment.

Embout de câble M16x1,5, câble de diamètre 5...10 mm

En fonction de la situation de raccordement, l'embout de câble peut être inséré dans l'une des ouvertures M16x1.5.

Solution sans servomoteur:

La prise de raccordement non utilisée (I)(M) peut être fermée avec une fiche de connexion factice ZG-VRU01, disponible comme accessoire.

Remplacement du servomoteur :


Si le servomoteur VST est remplacé pendant le fonctionnement, l'alimentation en 24 V du régulateur VRU doit être brièvement interrompue. Ceci entraîne que le pilote du servomoteur correspondant est lu et intégré.

Tube de pression:

Les tubes de raccordement à pression ne doivent pas entrer en contact avec des liquides ou des agents de graissage quels qu'ils soient. Ceci inclut tous les résidus à l'intérieur ou à la surface des tubes de raccordement.

Débrancher le servomoteur

Le câble de raccordement du servomoteur de registre VST peut être retiré du régulateur VRU à l'aide d'un tournevis (taille 0...3) comme montré sur l'illustration.






Notes d'installation

Brancher le servomoteur

Pour assurer la protection IP et le raccordement électrique, la fiche de connexion VST doit être totalement insérée dans la prise de raccordement. Pour cela, une certaine force est nécessaire.



Entretien

Travaux de nettoyage pendant l'installation, la mise en service ou la maintenance

Les appareils VAV de Belimo sont sans entretien. Nous recommandons d'enlever la poussière à sec depuis l'extérieur du boîtier, si nécessaire.

Le système de gaines ainsi que les unités VAV sont entretenues lors des intervalles de nettoyage prévus par la loi ou par le système spécifique. Veuillez prendre en compte les points suivants.

Travaux de nettoyage sur le registre, les appareils de détection de pression différentielle et des tubes de pression

Lors du nettoyage du système de gaines ou de l'unité VAV, retirez les tubes de pression sur le régulateur VAV, afin qu'il ne soit pas affecté.

Il est par exemple possible de souffler de l'air comprimé, sur les appareils de détection de pression différentielle ou sur les tubes de pression

Avant de débuter cette tâche, déconnectez les appareils de détection de la pression différentielle ou les tubes de pression du capteur de pression différentielle.

Raccordement des tubes de pression

Pour assurer une installation correcte des tubes de pression, nous recommandons de les marquer avec un + ou un - avant leur démontage.

Service

VAV-Universel - Régulateur de débit volumétrique/de pression des torons, Capteur M1, confort / air contaminé, 0...600 Pa



Raccordement sans fil


Les appareils Belimo portant le logo NFC sont utilisables avec Belimo Assistant 2.

Exigence:


- Smartphone compatible NFC ou Bluetooth
- Belimo Assistant 2 (Google Play et Apple AppStore)

Positionnez le smartphone avec NFC sur l'appareil de façon à ce que les deux antennes NFC soient superposées.

Raccordez le smartphone compatible Bluetooth à l'appareil via le convertisseur Bluetoothvers-NFC ZIP-BT-NFC. Les données techniques et le manuel de fonctionnement sont inclus dans la fiche technique du ZIP-BT-NFC.




Convertisseur ZIP-BT-NFC






Service

Raccordement avec fil L'appareil peut être paramétré par le ZTH EU via la fiche de service ou par le biais de Belimo Assistant 2 via NFC



Dimensions





Documentation complémentaire

- Débit volumétrique et régulation de la pression de Belimo, vue d'ensemble de la gamme de produits
- Fiches techniques pour servomoteurs VST
- Description d'application VAV-Universel
- Raccordements d'outils
- Description de l'interface Modbus
- Description des valeurs de l'ensemble de données
- Description de l'interface BACnet
- Présentation de la technologie MP-Bus
- Aperçu des partenaires de coopération MP

Guide rapide – Belimo Assistant 2