

**Réchauffeur d'axe pour vannes DN 65...DN 250**

- Pour les vannes H6..N / H6..R / H7..N / H7..R / H7..W..-S7
- pour températures jusqu'au -10°C


**Caractéristiques techniques**

<b>Valeurs électriques</b>	Tension nominale	AC/DC 24 V
	Fréquence nominale	50/60 Hz
	Puissance consommée en mode Chauffage	60 W
	Raccordement d'alimentation	Câble 1 m
<b>Données fonctionnelles</b>	Température du fluide	-10...20°C [14...68°F]
<b>Données de sécurité</b>	Indice de protection IEC/EN	IP40
	Certification CEI/EN	CEI/EN 60529
	Température ambiante	-10...40 °C [14...104°F]
	Entretien	sans entretien
<b>Poids</b>	Poids	0.055 kg

**Consignes de sécurité**


- Cet appareil a été conçu pour une utilisation dans les systèmes fixes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Par conséquent, elle ne doit pas être utilisée à des fins autres que celles spécifiées, en particulier dans les avions ou dans tout autre moyen de transport aérien.
- L'installation est effectuée uniquement par des spécialistes agréés. Toutes réglementations légales ou institutionnelles relatives au montage doivent être observées durant l'installation.
- L'appareil contient des composants électriques et électroniques, par conséquent, ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. La législation et les exigences en vigueur dans le pays concerné doivent absolument être respectées.

**Caractéristiques du produit**

**Matériaux utilisés** Mousse