

Réchauffeur d'axe pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50

- pour températures jusqu'au -10°C



Caractéristiques techniques

Valeurs électriques	Tension nominale	AC/DC 24 V
	Fréquence nominale	50/60 Hz
	Puissance consommée en mode Chauffage	20 W
	Raccordement d'alimentation	Câble 1 m
Données fonctionnelles	Température du fluide	-10...20°C [14...68°F]
Données de sécurité	Indice de protection IEC/EN	IP20
	Température ambiante	-10...50°C [14...122°F]
	Entretien	sans entretien
Poids	Poids	0.04 kg

Consignes de sécurité



- Cet appareil a été conçu pour une utilisation dans les systèmes fixes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Par conséquent, elle ne doit pas être utilisée à des fins autres que celles spécifiées, en particulier dans les avions ou dans tout autre moyen de transport aérien.
- L'installation est effectuée uniquement par des spécialistes agréés. Toutes réglementations légales ou institutionnelles relatives au montage doivent être observées durant l'installation.
- L'appareil contient des composants électriques et électroniques, par conséquent, ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. La législation et les exigences en vigueur dans le pays concerné doivent absolument être respectées.

Caractéristiques du produit

Matériaux utilisés Silicone