

**Sensore di temperatura con cavo**

Utilizzato come sonda di temperatura a canale con flangia di montaggio o come sensore di temperatura ad immersione in combinazione con un pozzetto. Con sonda in acciaio inossidabile e cavo in PVC.


**Panoramica modelli**

Modello	Segnale di uscita	Lunghezza cavo	Lunghezza sonda	Diametro sensore
01CT-1AH	Pt100	2 m	50 mm	6 mm
01CT-1BH	Pt1000	2 m	50 mm	6 mm
01CT-1CH	Ni1000	2 m	50 mm	6 mm
01CT-1DH	Ni1000TK5000	2 m	50 mm	6 mm
01CT-1FH	NTC1k8	2 m	50 mm	6 mm
01CT-1LH	NTC10k (10k2)	2 m	50 mm	6 mm
01CT-1QH	NTC20k	2 m	50 mm	6 mm

**Dati tecnici**

<b>Dati elettrici</b>	Collegamento elettrico	Cavo 2 m, 2-fili
<b>Dati funzionali</b>	Applicazione	Aria Acqua
	Segnale d'uscita passiva temperatura	Pt100 Pt1000 Ni1000 Ni1000TK5000 NTC1k8 NTC10k (10k2) NTC20k
<b>Dati di misurazione</b>	Valori misurati	Temperatura
<b>Specifiche temperatura</b>	Campo di misura	-35...100°C [-30...210°F]
	Misurazione della corrente	Pt100: <1 mA @ 0°C [32°F] Pt1000: <0.3 mA @ 0°C [32°F] Ni1000: <0.3 mA @ 0°C [32°F] Ni1000TK5000: <0.3 mA @ 0°C [32°F] NTC1k8: <0.1 mA @ 25°C [77°F] NTC10k (10k2): <2 mA @ 25°C [77°F] NTC20k: <0.5 mA @ 25°C [77°F]
	Precisione temperatura passiva	Sensori passivi a seconda del modello Pt.. : Class B, ±0.3°C @ 0°C [±0.5°F @ 32°F] Ni.. : ±0.4°C @ 0°C [±0.7°F @ 32°F] NTC1k8 : ±0.5°C @ 25°C [±0.9°F @ 77°F] NTC.. : ± 0,2°C @ 25°C [± 0,35°F @ 77°F]

**Dati tecnici**

<b>Specifiche temperatura</b>	Costante di tempo $\tau$ (63%) nella tubazione dell'acqua	Con pozzetto A-22P-A.. e fluido di contatto termico Tipico 7 s con pozzetto in ottone Tipico 9 s con pozzetto in acciaio inossidabile
	Costante di tempo $\tau$ (63%) nel condotto	Tipico 155 s @ 0 m/s Tipico 35 s @ 3 m/s
<b>Scheda di sicurezza</b>	Classe di protezione IEC/EN	III, Bassissima tensione protettiva (PELV)
	Fonte di alimentazione UL	Class 2 Supply
	Grado di protezione IEC/EN	IP67
	Grado di protezione NEMA/UL	NEMA 4X
	Certificazione IEC/EN	IEC/EN 60730-1
	Standard Qualità	ISO 9001
	Tipo di azione	Tipo 1
	Tensione impulso nominale	0.8 kV
	Method of mounting control	Montato a parete
	Grado inquinamento	3
	Umidità ambiente	Max. 95% RH, non condensante
	Temperatura ambiente	-35...100°C [-30...210°F]
Temperatura del fluido	-35...100°C [-30...210°F]	

**Note di sicurezza**


Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato in impianti fissi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria e non deve essere usato al di fuori del campo di applicazione indicato. Adattamenti non autorizzati sono proibiti. Il prodotto non deve essere utilizzato con un'attrezzatura che in caso di guasto possa minacciare, direttamente o indirettamente, la salute umana, la vita o che sia pericoloso per gli esseri umani, animali o beni.

Prima dell'installazione accertarsi che tutte le connessioni elettriche siano scollegate. Non eseguire collegamenti su dispositivi sotto tensione o in funzione.

L'installazione può essere svolta solo da personale autorizzato. Devono essere rispettate tutte le normative legali o istituzionali applicabili.

Il dispositivo contiene componenti elettrici ed elettronici e non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Vanno rispettate tutte le normative locali sullo smaltimento.

**Note**

<b>Note generali sui sensori</b>	A causa dell'autoriscaldamento dei sensori passivi a 2 fili, la corrente del filo dell'alimentazione influisce sulla accuratezza della misurazione. La corrente di alimentazione non deve quindi essere superiore ai valori di corrente di misura specificati in questa scheda tecnica.  Quando si utilizzano cavi di collegamento lunghi (a seconda della sezione utilizzata), si deve tenere conto della resistenza del cavo. Più bassa è l'impedenza del sensore utilizzato, maggiore è l'effetto della resistenza del cavo sulla misura, perché genera un offset.
----------------------------------	---

**Accessori**


Nota segnale di uscita pressione attiva	Descrizione	Modello
	Flangia di montaggio per sonda sensore 6 mm, fino a max. 120°C [248°F], Plastica	A-22D-A03
	Flangia di montaggio per sonda sensore 6 mm, fino a max. 260°C, Ottone	A-22D-A05

**Accessori**


Accessori obbligatori	Descrizione	Modello
	Pozzetto Acciaio inossidabile, 50 mm, G 1/2", SW27	A-22P-A06
	Pozzetto Acciaio inossidabile, 100 mm, G 1/2", SW27	A-22P-A08
	Pozzetto Acciaio inossidabile, 150 mm, G 1/2", SW27	A-22P-A10
	Pozzetto Acciaio inossidabile, 200 mm, G 1/2", SW27	A-22P-A12
	Pozzetto Acciaio inossidabile, 250 mm, G 1/2", SW27	A-22P-A29
	Pozzetto Acciaio inossidabile, 300 mm, G 1/2", SW27	A-22P-A14
	Pozzetto Acciaio inossidabile, 450 mm, G 1/2", SW27	A-22P-A16
	Pozzetto Ottone, 50 mm, R 1/2", SW22	A-22P-A18
	Pozzetto Ottone, 100 mm, R 1/2", SW22	A-22P-A20
	Pozzetto Ottone, 150 mm, R 1/2", SW22	A-22P-A22
	Pozzetto Ottone, 200 mm, R 1/2", SW22	A-22P-A24
	Pozzetto Ottone, 250 mm, R 1/2", SW22	A-22P-A30
	Pozzetto Ottone, 300 mm, R 1/2", SW22	A-22P-A26
	Pozzetto Ottone, 450 mm, R 1/2", SW22	A-22P-A28
	Siringa con pasta termica	A-22P-A44
	Raccordo a compressione, Acciaio inossidabile, G 1/4" (filettatura esterna) per 6 mm, con stringitubo	A-22P-A45
	Barriera anti-freddo, Plastica, L 50 mm, per pozzetto A-22P-A..	A-22P-A51

**Schema elettrico**

Sensore



Dimensioni



L1: Lunghezza del cavo **L1 = 6.56 ft [2 m]**  
 L2: Lunghezza tasca **L2 = 1.97" [50 mm] / 3.94" [100 mm] / 7.87" [200 mm]**

Modello	Lunghezza sonda	Peso
01CT-1AH	50 mm	0.064 kg
01CT-1BH	50 mm	0.064 kg
01CT-1CH	50 mm	0.064 kg
01CT-1DH	50 mm	0.064 kg
01CT-1FH	50 mm	0.062 kg
01CT-1LH	50 mm	0.064 kg
01CT-1QH	50 mm	0.064 kg

Ulteriore documentazione

- Istruzioni di installazione
- Caratteristiche resistenza