


**Drukverschilsensor Water**

Actieve sensor (0...10V) voor werkdrukmeting in HVAC-systemen. De sensor is geschikt voor vloeistoffen, koelmiddelen of niet-agressieve gassen. De behuizing is gemaakt van roestvrij staal en is goedgekeurd voor IP65 / NEMA 4. Optionele roestvrij stalen of messing pijp aansluitadapters eveneens verkrijgbaar.


**Typenoverzicht**

Soort	Meetbereik [bar]	Uitgangssignaal actieve druk	Overdruk	Overdruk opmerking	Barstdruk
22WDP-111	0...1	0...10 V	6 bar	Enkelzijdig	21 bar
22WDP-112	0...2.5	0...10 V	6 bar	Enkelzijdig	21 bar
22WDP-114	0...4	0...10 V	16 bar	Enkelzijdig	21 bar
22WDP-115	0...6	0...10 V	16 bar	Enkelzijdig	21 bar

**Technische gegevens**

<b>Elektrische gegevens</b>	Nominale spanning	AC/DC 24 V
	Functiebereik	AC 21.6...26.4 V / DC 13.5...26.4 V
	Verbruik AC	0.9 VA
	Verbruik DC	0.37 W
	Elektrische aansluiting	Aansluitstekker voor ader 0,5...1,5 mm <sup>2</sup>
	Kabelinvoer	Hoekplug overeenkomstig DIN 43650, uitvoering A
<b>Functionele gegevens</b>	Toepassing	Water Water/glycol-mengsel Stoom
	Uitgangsspanning	1 x 0...10 V, min. weerstand 2 kΩ
	Mechanische aansluiting	drukstekkerbus: G1/4"
	Montage	Montageplek zonder beperking
	Typische reactietijd	740 ms
	<b>Meetgegevens</b>	Gemeten waarden
<b>Specificatie druk</b>	Nauwkeurigheid	±1% van het meetbereik bij -5...75°C [23...167°F]
	Stabiliteit op lange termijn	±2.5% / 10 jr.
<b>Veiligheidsgegevens</b>	Beschermingsklasse IEC/EN	III, Veiligheidslaagspanning (PELV, Protective extra-low voltage)
	Voedingsbron UL	Class 2 Supply
	Beschermingsgraad IEC/EN	IP65
	Beschermingsgraad NEMA/UL	NEMA 4
	EU-conformiteit	CE-markering
	IEC/EN-certificering	IEC/EN 60730-1
	Kwaliteitsnorm	ISO 9001

## Technische gegevens

<b>Veiligheidsgegevens</b>	Omgevingsvochtigheid	Max. 95% relatieve vochtigheid, niet condenserend
	Omgevingstemperatuur	-10...50°C [14...122°F]
	Mediumtemperatuur	-10...80°C [15...175°F] Bij een mediumtemperatuur < 2°C [<36°F], moet vorstbescherming gegarandeerd zijn stoominlaat bij max. 100 kPa [15 psi]
<b>Materialen</b>	Behuizingsafdichting	EPDM
	Behuizing	Onderkant: roestvrij staal 1.4305 Bovendeksel: aluminiumspuitgietwerk
	Medium bevochtigde onderdelen	Roestvrij staal 1.4301, keramisch

## Veiligheidsaanwijzingen



Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in stationaire verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties en mag niet worden gebruikt buiten het gespecificeerde toepassingsgebied. Niet goedgekeurde aanpassingen zijn verboden. Dit product mag niet worden gebruikt in combinatie met apparatuur die in geval van storing een gevaar vormt voor personen, dieren of materiaal.

Controleer of alle stroom is losgekoppeld voor de installatie. Sluit niet aan op apparatuur die onder spanning staat/in bedrijf is.


Alleen erkende specialisten mogen de installatie uitvoeren. Tijdens de installatie moeten alle toepasselijke wettelijke of institutionele installatievoorschriften worden nageleefd.

Het apparaat bevat elektrische en elektronische componenten en mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle lokale voorschriften en vereisten moeten worden gerespecteerd.


## Toebehoren

Optionele toebehoren	Omschrijving	Soort
	Pijpkoppeling, Messing, Pijpleiding 6 mm tot G 1/4" (buitendraad), Set met 2 stuks	A-22WP-A04
	Pijpkoppeling, Roestvrij staal, Pijpleiding 6 mm tot G 1/4" (buitendraad), Set met 2 stuks	A-22WP-A06
	Pijpkoppeling, Messing, Pijpleiding 8 mm tot G 1/4" (buitendraad), Set met 2 stuks	A-22WP-A08
	Pijpkoppeling, Roestvrij staal, Pijpleiding 8 mm tot G 1/4" (buitendraad), Set met 2 stuks	A-22WP-A10
	Montagebeugel voor 22WDP-..., Metaal	A-22WP-A11
Elektrische toebehoren	Omschrijving	Soort
	Aansluitkabel 1.5 m voor 22WP-.. / 22WDP-..	EXT-MR-249184
	Aansluitkabel 5 m voor 22WP-.. / 22WDP-..	EXT-MR-249185

Aansluitschema



Afmetingen



Aanvullende documentatie

- Installatiehandleiding