

90° duman kontrol damperleri için motor

- Motor torku 40 Nm
- Nominal besleme AC 230 V
- Kontrol Aç/kapa
- Mekanik arayüz Kare-kesit 14x14 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı



Teknik veriler

Elektriksel veriler	Nominal besleme	AC 230 V
	Nominal besleme gerilimi frekansı	50/60 Hz
	Nominal besleme gerilimi aralığı	AC 198...264 V
	Anahtarlama eşikleri min. AÇMA gerilimi	AC 198 V
	Anahtarlama eşikleri maks. KAPAMA gerilimi	AC 100 V
	Güç tüketimi, çalışırken	8 W
	Güç tüketimi, beklemede	0.5 W
	Güç tüketimi, kablo boyutlandırması	15 VA
	Kablo boyutlandırması için güç tüketimi notu	Imax 7.9 A @ 5 ms
	Konum anahtarı	2x SPDT
	Anahtarlama kapasitesi konum anahtarı	1 mA...6 A (3 A endüktif), DC 5 V... AC 250 V
	Anahtarlama noktaları konum anahtarı	3° / 87°
	Doğruluk	±2°
	Bağlantı, besleme / kontrol	Kablo 1 m, 3x 0.75 mm ² , halojensiz
Bağlantı pozisyon anahtarı	Kablo 1 m, 6x 0.75 mm ² , halojensiz	
Fonksiyon verileri	Motor torku	40 Nm
	Engelleme torku, Dinamik	40 Nm
	Engelleme torku, statik (voltajsız)	50 Nm
	Dönme yönü, motor	Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
	Elle müdahale elemanı	krank kollu
	Dönme açısı	Maks. 100°
	Dönme açısı notu	her iki tarafta 5° mekanik fazladan çalışma dahil
	Çalışma süresi motor	<60 s / 90°
	Ses gücü düzeyi, motor	62 dB(A)
	Mekanik arayüz	Kare-kesit 14x14 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı
	Konum göstergesi	Mekanik, ibreli
	Çalışma ömrü	Min. 10.000 döngü
Güvenlik verileri	Koruma sınıfı IEC/EN	II, güçlendirilmiş izolasyon
	Koruma sınıfı konum anahtarı IEC/EN	II, güçlendirilmiş izolasyon
	Koruma derecesi IEC/EN	IP54
	EMC	2014/30/AB'ye uygun CE
	Düşük voltaj direktifi	2014/35/AB'ye uygun CE
	Sertifikalandırma IEC/EN	IEC/EN 60730-1 ve IEC/EN 60730-2-14
	Hareket tipi	Tip 1.B

Teknik veriler

Güvenlik verileri	Darbe gerilimi besleme / kontrol	4 kV
	Nominal impals voltajı, konum anahtarı	2.5 kV
	Kirliliği derecesi	3
	Ortam nemi	Maks. %95 bağıl nem, yoğuşmasız
	Ortam sıcaklığı	-30...50°C [-22...122°F]
	Depolama sıcaklığı	-40...80°C [-40...176°F]
	Servis/Bakım	bakım gerektirmez
Ağırlık	Ağırlık	2.6 kg

Güvenlik notları



- Cihaz, belirtilen uygulama alanı dışında, özellikle uçaklarda ve diğer hava taşıtlarında kullanılmamalıdır.
- Dikkat: Güç kaynağı gerilimi!
- Motor, damper üreticisi tarafından yangın ve duman kontrol damperine adapte edilir ve monte edilir. Bu nedenle, motor yalnızca doğrudan güvenlik damperi üreticilerine tedarik edilir. Bu durumda üretici, damperin uygun şekilde çalışması açısından tüm sorumluluğu taşır.
- Motora entegre edilmiş olan iki anahtar, ya güç kaynağı gerilimi durumunda ya da güvenlik amaçlı ekstra düşük gerilim durumunda kullanılacaktır. Güç kaynağı gerilimi/güvenlik amaçlı ekstra düşük gerilim kombinasyonu kullanılmamalıdır.
- Damper miline çok yüksek torklar uygulandığı için (minimum) St50'nin kullanılması önerilir.
- Ürün sadece üretici tarafından açılabilir. Kullanıcı tarafından tamir edilebilecek hiç bir parçası yoktur.
- Cihaz elektrikli ve elektronik bileşenler içermekte olup evsel atık olarak atılmamalıdır. Yerel yönetmeliklere uyulmalıdır.

Ürün özellikleri

Çalışma modu	2 damarlı aç kapa kontrol. Motor aşırı yüklenmeye karşı korumalı olup bu sayede tahditlerde bile akım alıyor durumda kalabilir.
Elle müdahale elemanı	Ürünle birlikte verilen krank kolu, motorun elle çalıştırılması için kullanılabilir.
Sinyalizasyon	Damper uç pozisyonlarını göstermek için motora sabit ayarlı iki mikro anahtar monte edilmiştir. Ancak bu uygulamada, bir kez gerçekleşmiş olsa bile yüksek akım uygulanmış kontakların artık miliamper aralığında kullanılamayacağı unutulmamalıdır. Damper kanadının pozisyonu mekanik bir pozisyon göstergesinden okunabilir.
Standartlar / Yönetmelikler	Motor tasarımında Avrupa standartlarındaki belirli gereklilikler baz alınmıştır: <ul style="list-style-type: none">• EN 12101-8: Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 8: Duman kontrol damperleri• EN 1366-10: Servis tesisatlarında yangın direnci testleri - Bölüm 10: Duman kontrol damperleri• EN 13501-4: Fire classification of construction products and building elements - Part 4: İnşaat ürünleri ve bina elemanlarının yangın sınıflandırması - Bölüm 4: Duman kontrol sistemlerinin bileşenleri üzerindeki yangın direnci testlerinden elde edilen verilerin kullanıldığı sınıflandırma

Dahil olan parçalar

Krank kolu
İbre
Koruyucu çanta

Aksesuarlar

Mekanik aksesuarlar	Açıklama	Tip
	Krank kolu 40 mm	ZK1-B
	Krank kolu 70 mm	ZK2-B
	Telli koruyucu çanta, 100'li paket	ZSD-B.1

Elektrik bağlantıları



Dikkat: Güç kaynağı gerilimi!

Paralel olarak başka motorlar bağlanabilir. Performans verilerine ve anahtarlama eşiklerine dikkat edin.


Güç kaynağı gerilimi ve güvenlik amaçlı ekstra düşük gerilim kombinasyonuna her iki konum anahtarında da izin verilmez.

Kablo renkleri:


- 1 = mavi
- 2 = beyaz
- 3 = beyaz
- S1 = beyaz
- S2 = beyaz
- S3 = beyaz
- S4 = beyaz
- S5 = beyaz
- S6 = beyaz

Kablo şemaları

AC 230 V, aç/kapa



Pozisyon anahtarı



Boyutlar

